



**- Charnières pour panneaux et portes démontables**


- En montant deux charnières de façon symétrique, on peut réaliser des panneaux indémontables
- Pour lier des profilés aluminium avec un angle quelconque
- Livré avec kit de fixation et capots de protection
- Matières :  
 Corps : aluminium anodisé, nature  
 Goupille : acier

**Montage**

- Fixer à l'aide du kit de fixation sur la rainure du profilé
- Position 1 : démontable
- Position 2 : indémontable



Position de montage




**REMISES**

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix -5% Sur demande		

Références	A	B	C	D	E	øM	Pour profilé	Charge (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF-19-CHA-D	40	46,5	19	23	12	M8	PRF19	400	-	10,79 €
PRF-32-CHA-D	40	59,5	19	36	12	M8	PRF19, PRF32, PRF45	400	✓	10,79 €
PRF-45-CHA-D	40	72,5	19	49	12	M8	PRF45	400	✓	10,79 €

\*Dans la limite du disponible

## Nos autres produits



TBV

Table d'élévation  
manuelle, 12kg



NSB

Palier standard pour  
douille à billes  
fermée, Fermé long



GE1006

Grenouillère élastique  
à anneau, Pour  
accrochage en gorge



UFX

Accouplement  
élastique Uneflex®,  
économique



WW20

Chariot Drylin® W,  
Chariot



RFVfp

Pied support inox,  
Pied support



CLM

Chape mâle, Courte  
inox



PRT-TO

Plateau tournant  
Iglidur®, Denture  
extérieure - Iglidur®,  
alumi...



BLHT20

Renvoi d'angle, de  
0,66 à 1,77 Nm



gt64r

Grenouillère  
tournante à ressort,  
Tolérances de  
montage accrue



SVR30

Vérin à vis - Avec  
écrou de  
déplacement, Avec  
écrou de déplace...



GFX

Accouplement à  
denture bombée série  
éco., Acier et  
polyamide

### Produits complémentaires



PRF4545

Profilé aluminium  
standard, 45 x 45 mm



PRF\_CHA

Charnière pour profilé  
aluminium, Charnière  
en façade



ACLCHAR

Charnière pour profilé  
aluminium, Charnière  
avec trous oblongs



ACLCHARJ

Charnière en façade  
pour profilé  
aluminium, Charnière  
ajustable