



- Charnières pour panneaux et portes démontables


- En montant deux charnières de façon symétrique, on peut réaliser des panneaux indémontables
- Pour lier des profilés aluminium avec un angle quelconque
- Livré avec kit de fixation et capots de protection
- Matières :
Corps : aluminium anodisé, nature
Goupille : acier

Montage

- Fixer à l'aide du kit de fixation sur la rainure du profilé
- Position 1 : démontable
- Position 2 : indémontable



Position de montage



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix -5% Sur demande		

Références	A	B	C	D	E	øM	Pour profilé	Charge (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF-19-CHA-D	40	46,5	19	23	12	M8	PRF19	400	-	10,79 €
PRF-32-CHA-D	40	59,5	19	36	12	M8	PRF19, PRF32, PRF45	400	✓	10,79 €
PRF-45-CHA-D	40	72,5	19	49	12	M8	PRF45	400	✓	10,79 €


*Dans la limite du disponible

Nos autres produits



BCA

Bague cannelée
cylindrique acier,
Acier



RDE-W

Rondelle d'étanchéité
Hygienic Usit®, Inox -
EPDM blanc



T2

Courroie fermée type
T, T2,5 Polyuréthane
armature acier



BLHT70

Renvoi d'angle, de 26
à 128 Nm



GARDLL

Douille de logement
pour goupille d'arrêt,
Acier nickelé ou Inox



RHTtcss

Roulette Hautes
températures,
jusqu'à 200kg



BOX-NINA

Ecrou autofreiné -
DIN985, Coffret
d'écrous acier



RBNpl

Roulette fixe à
platine, Acier -
Caoutchouc



T5P_T10P

Plaque de jonction
type T, T10




PSG125HC

Engrenage droit traité
retailé de précision,
Acier 20NCD2



LVT

Mini vérin motorisé
2A, 2 ampères



NANO

Variateur de vitesse
3A, 3 A

Produits complémentaires



PRF4545

Profilé aluminium
standard, 45 x 45 mm



PRF_CHA

Charnière pour profilé
aluminium, Charnière
en façade



ACLCHAR

Charnière pour profilé
aluminium, Charnière
avec trous oblongs



ACLCHARJ

Charnière en façade
pour profilé
aluminium, Charnière
ajustable