

# Fixation pour profilé aluminium


Stock

## PRF **MiniTec** Élément de liaison standard

FIXSTD

### Assemblage de profilés

- Charge applicable jusqu'à 18000 N
- Liaison sûre pour tous types de profilés
- Raccord efficace et garantissant une liaison anti-rotation
- Matières :
  - Vis CHC, M8x50 : acier électrozingué
  - Frein de vis : acier électrozingué





### Applications

- Charges lourdes et vibrations

### Montage

- Percer dans le profilé ① à l'endroit choisi un trou étagé Ø9 x Ø15
- Positionner le frein de vis dans la rainure
- Mettre en place la vis à travers le profilé, le frein de vis, l'insérer dans le trou central du profilé ② préalablement taraudé M8 x 25 et serrer



### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Charge (N)	Pour profilé	Couple de serrage (Nm)	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF-FIX-STD	18000	Tout type de profilé PRF	20	0,03	✓	2,94 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



## Avec languette

## MiniTec PRFECL


- **Ecrou carré à languette**
- Les écrous peuvent être introduits en tous points de la rainure d'un profilé
- Matière:
  - Acier zingué ou inox
- **Vendu par multiple, nous contacter**

### Avantages

- Permet de rajouter ou supprimer facilement certains éléments de construction
- **La languette permet de maintenir l'écrou dans une position donnée afin de faciliter le montage de profilés verticaux**



### Mise en place très simple



### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références			Stock* Acier	Prix Uni. 1 à 49	
Acier	Inox	ØT		Acier	Inox
PRF-ECL-M3	PRF-ECL-M3/SS	M3	✓	1,17 €	3,14 €
PRF-ECL-M4	PRF-ECL-M4/SS	M4	✓	1,17 €	3,14 €
PRF-ECL-M5	PRF-ECL-M5/SS	M5	✓	1,17 €	3,14 €
PRF-ECL-M6	PRF-ECL-M6/SS	M6	✓	1,17 €	3,34 €
PRF-ECL-M8	PRF-ECL-M8/SS	M8	✓	1,17 €	3,31 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Vis à tête marteau pour profilé aluminium

PRFVTM

MiniTec




- Les vis peuvent être introduites en tout point de la rainure d'un profilé
- Matière :  
Acier zingué
- Vendu par multiple, nous contacter

## Avantages


- Les vis à tête marteau permettent un montage simple des éléments d'assemblage et d'accessoires sur des profilés déjà montés

## Montage

- Mettre la vis dans la rainure du profilé, positionner l'accessoire et visser l'écrou M8
- En serrant l'écrou, la vis à tête marteau se place perpendiculairement à la rainure



Exemple de montage



## REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Type	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF-VTM-M8	Vis à tête marteau	0,012	✓	1,64 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


- **Matière :**  
Acier électrozingué
- 4 vis sans tête M8 x 14 électrozinguées, pour clef SW4 ou l'outil **PRF-TOOL-H4** (sur demande)

### Applications




- Fixation de profilés bout à bout
- Prolongement de profilés

### Montage

- Faire pivoter dans la rainure du profilé
- Ne nécessite aucune préparation
- Pour des profilés de dimensions plus grandes, ou des charges plus importantes, mettre en place plusieurs éclisses



Exemple d'utilisation



### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Type	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF-ER-180	Eclisse de raccordement	0,12	✓	19,78 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Plaque de liaison pour profilé aluminium


PRF<sub>PL</sub> **MiniTec**

Liaison de constructions  
prémontées




- Relier deux structures entre elles
- Installation de protection sans jeu
- Stabilisation de clôture de protection
- Livré avec kit de fixation
- Matière :  
Aluminium GD, avec revêtement en poudre,  
gris

## Montage

- Monter à l'aide du kit de montage sur la rainure du panneau de protection et du poteau



Aluminium  
avec revêtement



## REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF-PL-4590	0,17	✓	10,10 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Plaque de liaison pour profilé aluminium


Liaison de constructions  
prémontées

**MiniTec**PRFPPL


- Relier deux structures entre elles
- Installation de protection sans jeu
- Stabilisation de clôture de protection
- Livré avec kit de fixation
- Matière :  
Aluminium GD, avec revêtement en poudre,  
gris

## Montage


- Monter à l'aide du kit de montage sur la rainure du panneau de protection et poteau



Aluminium  
avec revêtement



Exemple de montage



## REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF-PL-9090	0,33	✓	20,37 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



# Plaque de liaison pour profilé aluminium

## ACLPL Liaison de construction prémontée

- Relier deux structures entre elles
- Jonction de 2 profilés aluminium
- Renfort d'angle
- Matière :  
Aluminium anodisé

### Info.

- Livré sans kit de fixation (voir vis tête bombée BHC8-16/SS/B ou BHC8-20/SS/B (tome 1 p.562) et écrou de rainure PRF-ECL-M8/SS (tome 5 p.315))





En aluminium anodisé




Exemple de montage

profilé aluminium



ACL-PL-9090



ACL-PL-90180

### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	L	B	H	A	ØD	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 49
<b>Carrée</b>							
ACL-PL-9090	86	-	6	45	9	115	9,46 €
<b>Rectangle</b>							
ACL-PL-90180	176	86	6	45	9	240	16,13 €



Dimensions en mm

- Renfort d'angle
- Connexion de profilé aluminium à angle droit
- Matière : Aluminium anodisé



### Info.

- Livré sans kit de fixation (voir vis tête bombée BHC8-16/SS/B ou BHC8-20/SS/B (tome 1 p.562) et écrou de rainure PRF-ECL-M8/SS (tome 5 p.315)

En aluminium anodisé



Exemple de montage



### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	L	H	A	ØD	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-PR-135	133	6	45	9	215	✓	19,47 €
ACL-PR-180	178	6	45	9	435	-	30,20 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



# Plaque de liaison pour profilé aluminium

## ACLPL

## Connexion d'angle

- Jonction de deux profilés aluminium
- Renfort d'angle
- Matière :  
Aluminium anodisé





### Info.

- Livré sans kit de fixation (voir vis tête bombée BHC8-16/SS/B ou BHC8-20/SS/B (tome 1 p.562) et écrou de rainure PRF-ECL-M8/SS (tome 5 p.315))

En aluminium anodisé



Exemple de montage



### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	L	H	A	K	ØD	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 49
ACL-PL-135	131	6	45	41	9	210	20,81 €
ACL-PL-180	176	6	45	86	9	425	34,18 €

Dimensions en mm

# Plaque d'articulation pour profilé aluminium

## MiniTec PRFPA



- Livré avec kit de fixation
- Matière :  
Acier revêtu

### Applications


- Fixation des pieds au châssis du convoyeur
- S'utilise également pour des convoyeurs à pente
- Zone d'articulation +/- 35°

### Montage

- Fixer sur les côtés du châssis du convoyeur et des pieds à l'aide du kit de fixation



Exemple d'application



### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix -5%	Sur demande	

Référence	Type	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF-PA	Plaque d'articulation	0,377	-	30,90 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Articulation pour profilé aluminium

## ACLEAV Equerre et pivot à angle variable ACLPAV

- Systèmes pour réglages d'angles

- Matières :

Equerre en fonte d'aluminium

Pivot en acier zingué

### Avantage

- Angle ajustable

### Info





- Livré sans visserie de fixation (voir PRF-ECL-M8, vis FHC8 et CHC8)



ACL-EAV-45



ACL-PAV-130



### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix		-5%	Sur demande

Références	Type	Pour vis	N	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-EAV-45	Equerre	M8	8/10	44	✓	5,03 €
ACL-PAV-130	Pivot	M8	-	221	✓	10,02 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm





# Raccord transversal pour profilé alu.

## MiniTec PRFRTR

- Pour le montage ultérieur de profilés dans des constructions existantes
- Matière :  
raccord en acier, galvanisé, chromaté, avec vis sans tête M6 x 16 pré-montée

### Montage

- Introduire le raccord dans le châssis existant
- Faire glisser le nouveau profilé sur le raccord
- Serrer la vis sans fin dans le raccord avec une clé d'ouverture 3 et un couple de 10 Nm



Exemple de montage

### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF-RTR	0,04	-	10,06 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Réglette de raccordement pour profilé aluminium

PRFRR **MiniTec**

- Livré avec kit de fixation

- Matière :

Acier électrozingué

## Avantages




- Permet le raccordement de profilés de différentes sections

- Installation de profilés supplémentaires


## Montage

- Fixer la réglette sur la rainure du profilé à l'aide du kit de fixation

- Ne nécessite aucune préparation



Exemple de montage



## REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Référence	Type	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF-RR-120	Réglette de raccordement	0,103	✓	15,10 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Livré avec kit de fixation

- Matière :

Aluminium anodisé




### Applications

- Fixation des profilés par l'intermédiaire des rainures avec un angle quelconque


### Montage

- Fixer la bride sur la rainure du 1er profilé à l'aide du kit de fixation et serrer le 2<sup>ème</sup>

- Ne nécessite aucune préparation



Exemple de montage



### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix -5%	Sur demande	

Référence	Type	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF-BR	Bride	0,069	✓	14,12 €


\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Équerre pour profilé aluminium

Stock

## PRF<sub>E</sub> MiniTec Équerre de cartérisation

- **Assemblage de profilés**
- Pour construction de tous types, plus spécialement pour mettre en place des profilés dans des montages existants.
- Renfort des structures
- Position réglable dans le sens des rainures
- Pour des charges importantes, utiliser plusieurs équerres
- Livrées avec kit de fixation
- Matière :  
Aluminium GD, avec revêtement en poudre, gris





### Avantages


- L'équerre PRF25-E comporte des rainures de centrage.

### Info.


- \*\*Pour montage avec deux équerres, pour montage avec une seule équerre, nous consulter



PRF45-E



PRF25-E



PRF19-E

### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Charge** admissible (N)	Couple** admissible (Nm)	Pour profilé	Couple de serrage (Nm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF19-E	1200	400	PRF19, PRF32	20	✓	5,85 €
PRF25-E	1200	400	PRF19, PRF32, PRF45	20	✓	6,35 €
PRF45-E	1200	400	PRF45	20	✓	5,52 €





\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- **Assemblage de profilés**
- Pour construction de tous types, plus spécialement pour mettre en place des profilés dans des montages existants
- Renfort des structures
- Position réglable dans le sens des rainures
- Pour des charges importantes, utiliser plusieurs équerres
- Livrées avec kit de fixation
- Matière :  
Aluminium GD, avec revêtement en poudre, gris
- Couple de serrage recommandé : 20Nm



### Info.

- \*\*Pour montage avec deux équerres, pour montage avec une seule équerre, nous consulter



Charge et couple admissibles

### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Charge** admissible (N)	Couple** admissible (Nm)	Pour profilé	Couple de serrage (Nm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF4590-E	2400	800	PRF4590	20	✓	12,32 €
PRF90-E	4800	1600	PRF4590	20	✓	28,81 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



# Equerre pour profilé aluminium



## ACLEPP

## Pour assembler 2 profilés

- Pour assembler des profilés aluminium à angle droit

- Matière :

Aluminium anodisé

- Pour profilé 1 rainure

### Avantage


- Adaptable aux profilés aluminium PRF

### Info


- Livré sans visserie





ACL-EPP2-4545




ACL-EPP4-4590



ACL-EPP2- 4545



ACL-EPP4-4590



### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Version	L	B	H	A	C	ØD	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-EPP2-4545	2 trous	45	41	6	-	22,5	9	55	✓	3,56 €
ACL-EPP4-4590	4 trous	90	41	6	45	22,5	9	112	✓	7,11 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



# Equerre pour profilé aluminium

## Pour assembler 2 profilés

## ACLEPP

- Pour assembler des profilés aluminium à angle droit
- Matière :  
Aluminium anodisé
- Pour profilé 2 rainure

### Avantage

- Adaptable aux profilés aluminium PRF 4590

### Info



- Livré sans visserie





ACL-EPP4-9045



ACL-EPP8-9090



ACL-EPP4-9045



ACL-EPP8-9090

### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Version	L	B	H	A	C	ØD	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-EPP4-9045	4 trous	45	86	6	45	22,5	9	112	✓	7,86 €
ACL-EPP8-9090	8 trous	90	86	6	45	22,5	9	235	✓	13,20 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Traverse renfort pour profilé aluminium

## PRF<sub>T</sub> **MiniTec**

- Livré avec kit de fixation

- Matière :



Aluminium anodisé

### Applications


- Renfort de structures
- Fixation de pieds situés à l'intérieur du châssis
- Fixation au sol et mise à niveau des structures

### Montage

- Fixation sur le côté du profilé à l'aide du kit de fixation
- Fixation au sol par un système d'ancrage



Exemple d'utilisation en renfort



Exemple d'utilisation en renfort + ancrage

### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Type	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF-T-75	Traverse	0,17	✓	29,88 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Plaque support de pied pour profilé aluminium

Fixation centrale pour pied **MiniTec** PRF<sub>BM</sub>


- Plaque de base pour pied de mise à niveau ou anneau de levage
- Livré avec kit de fixation
- Livré sans pied
- Matière :  
Aluminium, revêtement par poudre, gris

## Montage


- Fixation dans la rainure du profilé

## Accessoires

- Pieds (tome 1 p.368)



Exemple d'application



## REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-	-5%	Sur demande

Références	ØT	Taraudage	Pour profilé	Epaisseur (mm)	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF4590-BM10	M10		PRF4590	15	0,164	-	14,62 €
PRF4590-BM12	M12		PRF4590	15	0,162	-	14,62 €
PRF4590-BM16	M16		PRF4590	15	0,160	-	16,23 €
PRF4590-BM20	M20		PRF4590	15	0,156	-	13,08 €

\*Dans la limite de disponible - Dimensions en mm



**MINIMUM DE  
COMMANDE  
20€\***

€  
**REMISES  
SUR  
QUANTITÉ**

**1,2,3  
VENTE  
DE PIÈCES  
À L'UNITÉ !**



**FICHIERS  
STEP, IGES...**



**SUR  
MESURE  
POSSIBLE**



**FICHIERS  
STEP, IGES...**

**1,2,3  
VENTE  
DE PIÈCES  
À L'UNITÉ !**



**CATALOGUES  
GRATUITS**



**REMISES  
SUR  
QUANTITÉ**



**SUR  
MESURE  
POSSIBLE**

**LIVRAISON  
FRANCO**

**A PARTIR DE**

**100€\* D'ACHAT**



**FICHIERS  
STEP, IGES...**

**1,2,3  
VENTE  
DE PIÈCES  
À L'UNITÉ !**



**DEVIS &  
COMMANDES  
EXPRESS**



**REMISES  
SUR  
QUANTITÉ**

*\*Services soumis à conditions - Voir les conditions générales de vente*

# Patte de fixation pour profilé aluminium

## MiniTec PRFPF

- Livré sans kit de fixation
- Matière :  
Acier avec revêtement en poudre gris

### Application


- Permet l'ancrage de châssis au sol ou contre un mur

### Montage

- Fixation sur le côté du châssis par des vis M8x20
- Fixation au sol ou contre un mur par un système d'ancrage
- Peut être rapporté sur un châssis déjà existant



Exemple d'application



### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Type	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF-PF-150	Patte de fixation	0,355	✓	19,79 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Ancrage pour profilé aluminium



## ACLEFS

## Equerre de fixation au sol




- Pour fixer et sécuriser des profilés aluminium au sol

- Matière :  
Zamak

### Avantages

- Adaptable aux profilés aluminium PRF

- Attention : Pour profilé de section supérieure à 40 mm



### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	N	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-EFS-160	8	110	✓	15,14 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



# Ancrage pour profilé aluminium

## Equerre de fixation au sol ajustable ACLEFS/A

- Pour fixer et sécuriser des profilés aluminium au sol



Matière :

Zamak

### Avantages

- Ajustable
- Adaptable aux profilés aluminium PRF

Ajustable



### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Pour profilé (mm)	A	B	C	D	E	Hauteur de réglage	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-EFS-120/A	30 mini	120	15	45	28	19	52	88	✓	16,00 €
ACL-EFS-160/A	40 mini	160	20	60	38	29	72	120	✓	23,67 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



# Support de pied pour profilé aluminium

## PRFP

## Grande stabilité


- Permet de supporter des pieds ou des roulettes sur une structure
- Livré avec kit de fixation
- Matière :
  - Aluminium GD,
  - protection peinture gris shore

### Applications


- Réalisation de pieds ou de roulettes

### Montage

- Montage à l'aide de la visserie fournie directement sur le profilé
- Montage du pied articulé M10 ou d'une roulette avec visserie M10



Exemple d'application



### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix		-5%	Sur demande

Références	Type	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 49
PRF-P-175	Support de pied	0,368	24,95 €

Dimensions en mm


- Livré avec kit de fixation pour profilé
- Matière :  
Aluminium avec revêtement en poudre gris

### Applications



- Fixation au sol de châssis et panneaux
- Convient pour tous les profilés jusqu'au 45x45mm

### Montage

- Insérer le profilé dans le pied
- Insérer les écrous avec languettes dans les rainures des profilés, pré-serrer les vis
- Ajuster puis visser solidement sur le profilé
- Pour la fixation au sol, utiliser un système d'ancrage



Exemple d'application



Exemple de montage

### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Type	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF-P-45	Pied de fixation	0,595	✓	33,29 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm