PRFIL MiniTec

Pour panneau épaisseur 2_mm

- Matière : FPDM noir
- Ioint vendu au mètre

Applications


- Permet la fixation et l'étanchéité des panneaux d'habillage d'épaisseur 2mm dans la rainure du profilé
- N'est pas utilisable pour panneau acrylique et polycarbonate

Montage

- Mettre en place le panneau dans la rainure du profilé
- Insérer le joint à lèvres
- Pour panneaux d'épaisseur inférieure à 2mm mettre de part et d'autre du panneau un joint à lèvres PRF-JL-6

2 mn

- Lonaueur maxi, en un seul morceau : 200m
- Panneaux : prévoir une surlonqueur de 25mm pour les monter dans la rainure de l'encadrement





	10,5	
		2,5
16		12

DEMNICES

KEIVIISES				
Qté	1+	50+	100+	
Rem.	Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Туре	Masse (kg/m)	Prix Uni. au mètre
PRF-JL-2	Joint à lèvres	0,092	4,41 €
Dimensions er	n mm		_

Pour panneau épaisseur MiniTecPRFJL 4mm

- Matière ·
 - FPDM AGV noir
- Ioint vendu au mètre


Applications


- Permet la fixation et l'étanchéité des panneaux d'habillage d'épaisseur 2 à 4mm dans la rainure du profilé
- Utilisable également pour panneau acrylique et polycarbonate

Montaae

- Mettre en place le panneau dans la rainure du profilé
- Insérer le joint à lèvres

- Longueur maxi. en un seul morceau : 200m
- Panneaux : prévoir une surlonqueur de 25mm pour les monter dans la rainure de l'encadrement





14.7

Even	nla	do	montage
Exelli	DIE	ue	IIIOIItaue

Référence	Туре	Masse (kg/m)	Prix Uni. au mètre
PRF-JL-4	Joint à lèvres	0,065	3,34 €

Dimensions en mm

Rem. Prix -5% Sur demande

Qté 1+ 50+

1.8

10.7

100 +

PRFJL MiniTec Pour panneau épaisseur 5_mm

- Matière :

FPDM AGV noir

- Ioint vendu au mètre

Applications


- Permet la fixation et l'étanchéité des panneaux d'habillage d'épaisseur 5mm dans la rainure du profilé
- Utilisable également pour panneau plexialas et polycarbonate

Montage

- Mettre en place le panneau dans la rainure du profilé
- Insérer le joint à lèvres

- Longueur maxi. en un seul morceau : 200m
- Panneaux : prévoir une surlonqueur de
- 25mm pour les monter dans la rainure de l'encadrement





Exemple de montage

	6,1	1,2
4		
12,4		5
V		9

DEMNICES

KLIVIIJLJ				
Qté	1+	50+	100+	
Rem.	Prix	-5%	Sur demande	
-				

Référence	Туре	Masse (kg/m)	Prix Uni. au mètre
PRF-JL-5	Joint à lèvres	0,033	3,36 €
Dimensions er	n mm		

6 mm

Pour panneau épaisseur 6_mm

MiniTec PRFIL

- Matière ·

FPDM AGV noir

- Ioint vendu au mètre


Applications

- Permet la fixation et l'étanchéité des panneaux d'habillage d'épaisseur 6mm dans la rainure du profilé
- Utilisable également pour panneau plexiglas et polycarbonate
- Peut également être utilisé pour un panneau d'épaisseur inférieure à 2mm en mettant un joint de chaque côté du panneau

Montaae

- Mettre en place le panneau dans la rainure du profilé
- Insérer le joint à lèvres

- Longueur maxi. en un seul morceau : 200m
- Panneaux : prévoir une surlongueur de 25mm nour les monter dans la rainure de l'encadrement





	6,8	17
Ā		AA
12,3		5 8,4

REMISES

Qte	1+	50+	100+
Rem	. Prix	-5%	Sur demande
Masse			Prix Uni.
(kg/m)			au mètre

Référence	Туре	Masse (kg/m)	Prix Uni. au mètre
PRF-JL-6	Joint à lèvres	0,033	3,34 €
Dimensions en mi	m		

Tel. +33(0)4 37 496 496

Listeau d'étanchéité pour porte pour profilé aluminium

PRFLIS MiniTec


- Matière :
 - NBR noir
- Dureté (Shore A) 70
- Listeau souple vendu au mètre


Applications


 Permet l'étanchéité de portes, panneaux et constructions contre poussière, projection d'eau, pollution sonore, etc...

Montaae

- Insérer le listeau dans la rainure du profilé
- ① pour le montage d'un seul côté : jeu de 5 à 8mm
- ② pour le montage des deux côtés : jeu de 10 à 15mm







REMISES

Qté	1+	50+	100+	
Rem.	Prix	-5%	100+ Sur demande	
Massa Driv Hai				

		Masse	Prix Uni.
Référence	Type	(kg/m)	au mètre
PRF-LIS	Listeau d'étanchéité	0,14	6,32 €
Dimensional and and			

Dimensions en mm

