

Fixation pour profilé aluminium


Stock

PRF **MiniTec** Élément de liaison standard

FIXSTD

Assemblage de profilés

- Charge applicable jusqu'à 18000 N
- Liaison sûre pour tous types de profilés
- Raccord efficace et garantissant une liaison anti-rotation
- Matières :
 - Vis CHC, M8x50 : acier électrozingué
 - Frein de vis : acier électrozingué





Applications

- Charges lourdes et vibrations

Montage

- Percer dans le profilé ① à l'endroit choisi un trou étagé Ø9 x Ø15
- Positionner le frein de vis dans la rainure
- Mettre en place la vis à travers le profilé, le frein de vis, l'insérer dans le trou central du profilé ② préalablement taraudé M8 x 25 et serrer



REMISES

| | | | |
|------|------|-----|-------------|
| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références | Charge (N) | Pour profilé | Couple de serrage (Nm) | Masse (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|-------------|------------|--------------------------|------------------------|------------|--------|------------------|
| PRF-FIX-STD | 18000 | Tout type de profilé PRF | 20 | 0,03 | ✓ | 2,94 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Avec languette

MiniTec PRFECL


- **Ecrou carré à languette**
- Les écrous peuvent être introduits en tous points de la rainure d'un profilé
- Matière:
 - Acier zingué ou inox
- **Vendu par multiple, nous contacter**

Avantages

- Permet de rajouter ou supprimer facilement certains éléments de construction
- **La languette permet de maintenir l'écrou dans une position donnée afin de faciliter le montage de profilés verticaux**



Mise en place très simple



REMISES

| | | | |
|-----------|----|-----|-------------|
| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
| Rem. Prix | | -5% | Sur demande |

| Références | | | Stock* Acier | Prix Uni. 1 à 49 | |
|------------|---------------|----|-----------------|------------------|--------|
| Acier | Inox | ØT | | Acier | Inox |
| PRF-ECL-M3 | PRF-ECL-M3/SS | M3 | ✓ | 1,17 € | 3,14 € |
| PRF-ECL-M4 | PRF-ECL-M4/SS | M4 | ✓ | 1,17 € | 3,14 € |
| PRF-ECL-M5 | PRF-ECL-M5/SS | M5 | ✓ | 1,17 € | 3,14 € |
| PRF-ECL-M6 | PRF-ECL-M6/SS | M6 | ✓ | 1,17 € | 3,34 € |
| PRF-ECL-M8 | PRF-ECL-M8/SS | M8 | ✓ | 1,17 € | 3,31 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Vis à tête marteau pour profilé aluminium

PRF_{VTM}

MiniTec




- Les vis peuvent être introduites en tout point de la rainure d'un profilé
- Matière :
Acier zingué
- Vendu par multiple, nous contacter

Avantages


- Les vis à tête marteau permettent un montage simple des éléments d'assemblage et d'accessoires sur des profilés déjà montés

Montage

- Mettre la vis dans la rainure du profilé, positionner l'accessoire et visser l'écrou M8
- En serrant l'écrou, la vis à tête marteau se place perpendiculairement à la rainure



Exemple de montage



REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|------|
| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Référence | Type | Masse (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|------------|--------------------|------------|--------|------------------|
| PRF-VTM-M8 | Vis à tête marteau | 0,012 | ✓ | 1,64 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


- **Matière :**
Acier électrozingué
- 4 vis sans tête M8 x 14 électrozinguées, pour clef SW4 ou l'outil **PRF-TOOL-H4** (sur demande)

Applications



- Fixation de profilés bout à bout
- Prolongement de profilés

Montage

- Faire pivoter dans la rainure du profilé
- Ne nécessite aucune préparation
- Pour des profilés de dimensions plus grandes, ou des charges plus importantes, mettre en place plusieurs éclisses



Exemple d'utilisation



REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|------|
| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Référence | Type | Masse (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|------------|-------------------------|------------|--------|------------------|
| PRF-ER-180 | Eclisse de raccordement | 0,12 | ✓ | 19,78 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Plaque de liaison pour profilé aluminium

PRF_{PL} **MiniTec**

Liaison de constructions
prémontées




- Relier deux structures entre elles
- Installation de protection sans jeu
- Stabilisation de clôture de protection
- Livré avec kit de fixation
- Matière :
Aluminium GD, avec revêtement en poudre,
gris

Montage

- Monter à l'aide du kit de montage sur la rainure du panneau de protection et du poteau



Aluminium
avec revêtement



REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|------|
| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Référence | Masse (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|-------------|------------|--------|------------------|
| PRF-PL-4590 | 0,17 | ✓ | 10,10 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Plaque de liaison pour profilé aluminium


Liaison de constructions
prémontées

MiniTecPRFPPL


- Relier deux structures entre elles
- Installation de protection sans jeu
- Stabilisation de clôture de protection
- Livré avec kit de fixation
- Matière :
Aluminium GD, avec revêtement en poudre,
gris

Montage


- Monter à l'aide du kit de montage sur la rainure du panneau de protection et poteau



*Aluminium
avec revêtement*



Exemple de montage



REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|------|
| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| | | | |
|-------------|------------|--------|------------------|
| Référence | Masse (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
| PRF-PL-9090 | 0,33 | ✓ | 20,37 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


Plaque de liaison pour profilé aluminium

ACLPL Liaison de construction prémontée

- Relier deux structures entre elles
- Jonction de 2 profilés aluminium
- Renfort d'angle
- Matière :
Aluminium anodisé

Info.

- Livré sans kit de fixation (voir vis tête bombée BHC8-16/SS/B ou BHC8-20/SS/B (tome 1 p.562) et écrou de rainure PRF-ECL-M8/SS (tome 5 p.315))





En aluminium anodisé





Exemple de montage

profilé aluminium



ACL-PL-9090



ACL-PL-90180

REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|------|
| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | L | B | H | A | ØD | Masse (g) | Prix Uni. 1 à 49 |
|------------------|-----|----|---|----|----|-----------|------------------|
| Carrée | | | | | | | |
| ACL-PL-9090 | 86 | - | 6 | 45 | 9 | 115 | 9,46 € |
| Rectangle | | | | | | | |
| ACL-PL-90180 | 176 | 86 | 6 | 45 | 9 | 240 | 16,13 € |



Dimensions en mm

- Renfort d'angle
- Connexion de profilé aluminium à angle droit
- Matière :
Aluminium anodisé



Info.

- Livré sans kit de fixation (voir vis tête bombée BHC8-16/SS/B ou BHC8-20/SS/B (tome 1 p.562) et écrou de rainure PRF-ECL-M8/SS (tome 5 p.315)

En aluminium anodisé



Exemple de montage



REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|------|
| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | L | H | A | ØD | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|------------|-----|---|----|----|-----------|--------|------------------|
| ACL-PR-135 | 133 | 6 | 45 | 9 | 215 | ✓ | 19,47 € |
| ACL-PR-180 | 178 | 6 | 45 | 9 | 435 | - | 30,20 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Plaque de liaison pour profilé aluminium

ACLPL

Connexion d'angle

- Jonction de deux profilés aluminium
- Renfort d'angle
- Matière :
Aluminium anodisé





Info.

- Livré sans kit de fixation (voir vis tête bombée BHC8-16/SS/B ou BHC8-20/SS/B (tome 1 p.562) et écrou de rainure PRF-ECL-M8/SS (tome 5 p.315))

En aluminium anodisé



Exemple de montage



REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|------|
| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | L | H | A | K | ØD | Masse (g) | Prix Uni. 1 à 49 |
|------------|-----|---|----|----|----|-----------|------------------|
| ACL-PL-135 | 131 | 6 | 45 | 41 | 9 | 210 | 20,81 € |
| ACL-PL-180 | 176 | 6 | 45 | 86 | 9 | 425 | 34,18 € |

Dimensions en mm

Plaque d'articulation pour profilé aluminium

MiniTec PRFPA



- Livré avec kit de fixation
- Matière :
Acier revêtu

Applications


- Fixation des pieds au châssis du convoyeur
- S'utilise également pour des convoyeurs à pente
- Zone d'articulation +/- 35°

Montage

- Fixer sur les côtés du châssis du convoyeur et des pieds à l'aide du kit de fixation



Exemple d'application



REMISES

| | | | |
|------|----------|-------------|------|
| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
| Rem. | Prix -5% | Sur demande | |

| Référence | Type | Masse (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|-----------|-----------------------|------------|--------|------------------|
| PRF-PA | Plaque d'articulation | 0,377 | - | 30,90 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Articulation pour profilé aluminium

ACLEAV Equerre et pivot à angle variable ACLPAV

- Systèmes pour réglages d'angles

- Matières :

Equerre en fonte d'aluminium

Pivot en acier zingué

Avantage

- Angle ajustable

Info





- Livré sans visserie de fixation (voir PRF-ECL-M8, vis FHC8 et CHC8)



ACL-EAV-45



ACL-PAV-130



REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|------|
| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | Type | Pour vis | N | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|-------------|---------|----------|------|-----------|--------|------------------|
| ACL-EAV-45 | Equerre | M8 | 8/10 | 44 | ✓ | 5,03 € |
| ACL-PAV-130 | Pivot | M8 | - | 221 | ✓ | 10,02 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm




Raccord transversal pour profilé alu.

MiniTec PRFRTR

- Pour le montage ultérieur de profilés dans des constructions existantes
- Matière :
raccord en acier, galvanisé, chromaté, avec vis sans tête M6 x 16 pré-montée

Montage

- Introduire le raccord dans le châssis existant
- Faire glisser le nouveau profilé sur le raccord
- Serrer la vis sans fin dans le raccord avec une clé d'ouverture 3 et un couple de 10 Nm



Exemple de montage

REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|------|
| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| | | | |
|-----------|------------|--------|------------------|
| Référence | Masse (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
| PRF-RTR | 0,04 | - | 10,06 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Réglette de raccordement pour profilé aluminium

PRFRR **MiniTec**

- Livré avec kit de fixation

- Matière :

Acier électrozingué

Avantages




- Permet le raccordement de profilés de différentes sections

- Installation de profilés supplémentaires


Montage

- Fixer la réglette sur la rainure du profilé à l'aide du kit de fixation

- Ne nécessite aucune préparation



Exemple de montage



REMISES

| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
|------|------|-----|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Référence | Type | Masse (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|------------|--------------------------|------------|--------|------------------|
| PRF-RR-120 | Réglette de raccordement | 0,103 | ✓ | 15,10 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Livré avec kit de fixation

- Matière :

Aluminium anodisé




Applications

- Fixation des profilés par l'intermédiaire des rainures avec un angle quelconque


Montage

- Fixer la bride sur la rainure du 1er profilé à l'aide du kit de fixation et serrer le 2^{ème}

- Ne nécessite aucune préparation



Exemple de montage



REMISES

| | | | |
|------|----------|-------------|------|
| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
| Rem. | Prix -5% | Sur demande | |

| Référence | Type | Masse (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|-----------|-------|------------|--------|------------------|
| PRF-BR | Bride | 0,069 | ✓ | 14,12 € |


*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Équerre pour profilé aluminium

Stock

PRF_E MiniTec Équerre de cartérisation

- **Assemblage de profilés**
- Pour construction de tous types, plus spécialement pour mettre en place des profilés dans des montages existants.
- Renfort des structures
- Position réglable dans le sens des rainures
- Pour des charges importantes, utiliser plusieurs équerres
- Livrées avec kit de fixation
- Matière :
Aluminium GD, avec revêtement en poudre, gris





Avantages


- L'équerre PRF25-E comporte des rainures de centrage.

Info.


- **Pour montage avec deux équerres, pour montage avec une seule équerre, nous consulter



PRF45-E



PRF25-E



PRF19-E

REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|------|
| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | Charge** admissible (N) | Couple** admissible (Nm) | Pour profilé | Couple de serrage (Nm) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|--------|---------------------|
| PRF19-E | 1200 | 400 | PRF19, PRF32 | 20 | ✓ | 5,85 € |
| PRF25-E | 1200 | 400 | PRF19, PRF32, PRF45 | 20 | ✓ | 6,35 € |
| PRF45-E | 1200 | 400 | PRF45 | 20 | ✓ | 5,52 € |



*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- **Assemblage de profilés**
- Pour construction de tous types, plus spécialement pour mettre en place des profilés dans des montages existants
- Renfort des structures
- Position réglable dans le sens des rainures
- Pour des charges importantes, utiliser plusieurs équerres
- Livrées avec kit de fixation
- Matière :
Aluminium GD, avec revêtement en poudre, gris
- Couple de serrage recommandé : 20Nm




Info.


- **Pour montage avec deux équerres, pour montage avec une seule équerre, nous consulter



PRF4590-E



Charge et couple admissibles



PRF90-E

REMISES

| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
|------|------|-----|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références | Charge** admissible (N) | Couple** admissible (Nm) | Pour profilé | Couple de serrage (Nm) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|------------|-------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|--------|------------------|
| PRF4590-E | 2400 | 800 | PRF4590 | 20 | ✓ | 12,32 € |
| PRF90-E | 4800 | 1600 | PRF4590 | 20 | ✓ | 28,81 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Equerre pour profilé aluminium



ACLEPP

Pour assembler 2 profilés

- Pour assembler des profilés aluminium à angle droit

- Matière :

Aluminium anodisé

- Pour profilé 1 rainure

Avantage


- Adaptable aux profilés aluminium PRF

Info


- Livré sans visserie






ACL-EPP2-4545




ACL-EPP4-4590



ACL-EPP2- 4545



ACL-EPP4-4590



REMISES

| | | | |
|------|------|-----|-------------|
| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références | Version | L | B | H | A | C | ØD | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|---------------|---------|----|----|---|----|------|----|-----------|--------|------------------|
| ACL-EPP2-4545 | 2 trous | 45 | 41 | 6 | - | 22,5 | 9 | 55 | ✓ | 3,56 € |
| ACL-EPP4-4590 | 4 trous | 90 | 41 | 6 | 45 | 22,5 | 9 | 112 | ✓ | 7,11 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Equerre pour profilé aluminium

Pour assembler 2 profilés

ACLEPP

- Pour assembler des profilés aluminium à angle droit
- Matière :
Aluminium anodisé
- Pour profilé 2 rainure

Avantage

- Adaptable aux profilés aluminium PRF 4590

Info



- Livré sans visserie





ACL-EPP4-9045



ACL-EPP8-9090



ACL-EPP4-9045



ACL-EPP8-9090

REMISES

| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
|------|------|-----|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références | Version | L | B | H | A | C | ØD | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|---------------|---------|----|----|---|----|------|----|-----------|--------|------------------|
| ACL-EPP4-9045 | 4 trous | 45 | 86 | 6 | 45 | 22,5 | 9 | 112 | ✓ | 7,86 € |
| ACL-EPP8-9090 | 8 trous | 90 | 86 | 6 | 45 | 22,5 | 9 | 235 | ✓ | 13,20 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Traverse renfort pour profilé aluminium

PRF_T **MiniTec**

- Livré avec kit de fixation

- Matière :



Aluminium anodisé

Applications


- Renfort de structures
- Fixation de pieds situés à l'intérieur du châssis
- Fixation au sol et mise à niveau des structures

Montage

- Fixation sur le côté du profilé à l'aide du kit de fixation
- Fixation au sol par un système d'ancrage



Exemple d'utilisation en renfort



Exemple d'utilisation en renfort + ancrage

REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|------|
| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Référence | Type | Masse (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|-----------|----------|------------|--------|------------------|
| PRF-T-75 | Traverse | 0,17 | ✓ | 29,88 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Plaque support de pied pour profilé aluminium

Fixation centrale pour pied **MiniTec** PRF_{BM}


- Plaque de base pour pied de mise à niveau ou anneau de levage
- Livré avec kit de fixation
- Livré sans pied
- Matière :
Aluminium, revêtement par poudre, gris

Montage


- Fixation dans la rainure du profilé

Accessoires

- Pieds (tome 1 p.368)



Exemple d'application



REMISES

| | | | |
|-----------|----|-----|-------------|
| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
| Rem. Prix | - | -5% | Sur demande |

| Références | ØT | Taraudage | Pour profilé | Epaisseur (mm) | Masse (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|--------------|-----|-----------|--------------|----------------|------------|--------|------------------|
| PRF4590-BM10 | M10 | | PRF4590 | 15 | 0,164 | - | 14,62 € |
| PRF4590-BM12 | M12 | | PRF4590 | 15 | 0,162 | - | 14,62 € |
| PRF4590-BM16 | M16 | | PRF4590 | 15 | 0,160 | - | 16,23 € |
| PRF4590-BM20 | M20 | | PRF4590 | 15 | 0,156 | - | 13,08 € |

*Dans la limite de disponible - Dimensions en mm



**MINIMUM DE
COMMANDE
20€***

€
**REMISES
SUR
QUANTITÉ**

**1,2,3
VENTE
DE PIÈCES
À L'UNITÉ !**



**FICHIERS
STEP, IGES...**



**SUR
MESURE
POSSIBLE**



**FICHIERS
STEP, IGES...**

**1,2,3
VENTE
DE PIÈCES
À L'UNITÉ !**



**CATALOGUES
GRATUITS**



**REMISES
SUR
QUANTITÉ**



**SUR
MESURE
POSSIBLE**

**LIVRAISON
FRANCO**

A PARTIR DE

100€* D'ACHAT



**FICHIERS
STEP, IGES...**

**1,2,3
VENTE
DE PIÈCES
À L'UNITÉ !**



**DEVIS &
COMMANDES
EXPRESS**



**REMISES
SUR
QUANTITÉ**

**Services soumis à conditions - Voir les conditions générales de vente*

Patte de fixation pour profilé aluminium

MiniTec PRFPF

- Livré sans kit de fixation
- Matière :
Acier avec revêtement en poudre gris

Application


- Permet l'ancrage de châssis au sol ou contre un mur

Montage

- Fixation sur le côté du châssis par des vis M8x20
- Fixation au sol ou contre un mur par un système d'ancrage
- Peut être rapporté sur un châssis déjà existant



Exemple d'application



REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|------|
| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Référence | Type | Masse (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|------------|-------------------|------------|--------|------------------|
| PRF-PF-150 | Patte de fixation | 0,355 | ✓ | 19,79 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Ancrage pour profilé aluminium



ACLEFS

Equerre de fixation au sol




- Pour fixer et sécuriser des profilés aluminium au sol

- Matière :
Zamak

Avantages

- Adaptable aux profilés aluminium PRF

- Attention : Pour profilé de section supérieure à 40 mm



REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|------|
| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | N | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|-------------|---|-----------|--------|------------------|
| ACL-EFS-160 | 8 | 110 | ✓ | 15,14 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Ancrage pour profilé aluminium

Equerre de fixation au sol ajustable ACLEFS/A

- Pour fixer et sécuriser des profilés aluminium au sol



Matière :

Zamak

Avantages

- Ajustable
- Adaptable aux profilés aluminium PRF

Ajustable



REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|------|
| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | Pour profilé (mm) | A | B | C | D | E | Hauteur de réglage | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|---------------|-------------------|-----|----|----|----|----|--------------------|-----------|--------|------------------|
| ACL-EFS-120/A | 30 mini | 120 | 15 | 45 | 28 | 19 | 52 | 88 | ✓ | 16,00 € |
| ACL-EFS-160/A | 40 mini | 160 | 20 | 60 | 38 | 29 | 72 | 120 | ✓ | 23,67 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Support de pied pour profilé aluminium

PRFP

Grande stabilité


- Permet de supporter des pieds ou des roulettes sur une structure
- Livré avec kit de fixation
- Matière :
 - Aluminium GD,
 - protection peinture gris shore

Applications


- Réalisation de pieds ou de roulettes

Montage

- Montage à l'aide de la visserie fournie directement sur le profilé
- Montage du pied articulé M10 ou d'une roulette avec visserie M10



Exemple d'application



REMISES

| | | | |
|-----------|----|-----|-------------|
| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
| Rem. Prix | | -5% | Sur demande |

| Références | Type | Masse (kg) | Prix Uni. 1 à 49 |
|------------|-----------------|------------|------------------|
| PRF-P-175 | Support de pied | 0,368 | 24,95 € |

Dimensions en mm


- Livré avec kit de fixation pour profilé
- Matière :
Aluminium avec revêtement en poudre gris

Applications



- Fixation au sol de châssis et panneaux
- Convient pour tous les profilés jusqu'au 45x45mm

Montage

- Insérer le profilé dans le pied
- Insérer les écrous avec languettes dans les rainures des profilés, pré-serrer les vis
- Ajuster puis visser solidement sur le profilé
- Pour la fixation au sol, utiliser un système d'ancrage



Exemple d'application



Exemple de montage

REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|------|
| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Référence | Type | Masse (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|-----------|------------------|------------|--------|------------------|
| PRF-P-45 | Pied de fixation | 0,595 | ✓ | 33,29 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm