

# Support d'arbre pour profilé aluminium

## PRFPSA **MiniTec** Clipser un arbre de guidage sur un profilé Z12

### - Profilé support d'arbre pour guidage linéaire

#### - Matières :

Profilé support d'arbre : aluminium nature, anodisé E6/V1

Arbre acier : C53 trempé par haute fréquence (62 +/- 2HRC)

Arbre inox : inox X90CrMoV18 trempé par haute

fréquence (57 +/- 2 HRC)

Arrêt d'arbre : aluminium, avec revêtement en poudre, gris (livré avec kit de fixation)




### Montage


- Insérer le profilé support d'arbre dans la rainure du profilé
- Fixer à l'aide de vis sans tête M5x10
- Introduire l'arbre à l'aide d'un maillet dans le profilé support d'arbre

### Accessoires

- Galet PRF-GAL-12
- Arrêt d'arbre PRF-12-AA



PRF-12-PSA



PRF-12-AA

### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

### REMISES arbres Z

Qté	1+	6+	20+	40+	60+
Rem. Prix	-20%	-25%	-30%	Sur demande	

Références	Pour profilé	Matière	Longueur	Masse (kg/m)	Stock*	Prix Uni.
<b>Profilé support d'arbre</b>						
PRF-12-PSA	tous types	-	3000	0,36	✓	24,59 €
<b>Arbre pour guidage linéaire</b>						
Z-12-3000A		acier	3000	0,89	-	49,61 €
Z-12-3000B		inox	3000	0,89	-	159,73 €
<b>Arrêt d'arbre</b>						
PRF-12-AA		-	-	0,03	✓	6,67 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



Joint à lèvres pour panneau pour profilé aluminium, Joint à lèvres...



Serre-câble plat, Acier



Coffret de joints toriques en nitrile, 3,00 x 1,50mm à 30,20 x 3,00




Pied articulé à embase tôle à fixer Ø80, Pied articulé



Rail Drylin® W, Rail




Roue de précision, Bronze



Bride avec roulement, Montage avec circlips



Support d'écran, Support 5 axes




Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 18 Nm



Bande magnétique, Bande magnétique



Arbre cannelé inox 304, Inox




Guidage de vérin en kit, Embout pour tige de vérin taraudée

## Produits complémentaires



Galet pour profilé aluminium, Galet creux Ø12



Galet pour profilé aluminium, Arrêt d'arbre