

# Support d'arbre pour profilé aluminium

## PRFPSA **MiniTec** Clipser un arbre de guidage sur un profilé Z12

### - Profilé support d'arbre pour guidage linéaire

#### - Matières :

Profilé support d'arbre : aluminium nature, anodisé E6/V1

Arbre acier : C53 trempé par haute fréquence (62 +/- 2HRC)

Arbre inox : inox X90CrMoV18 trempé par haute

fréquence (57 +/- 2 HRC)

Arrêt d'arbre : aluminium, avec revêtement en poudre, gris (livré avec kit de fixation)




### Montage


- Insérer le profilé support d'arbre dans la rainure du profilé
- Fixer à l'aide de vis sans tête M5x10
- Introduire l'arbre à l'aide d'un maillet dans le profilé support d'arbre

### Accessoires

- Galet PRF-GAL-12
- Arrêt d'arbre PRF-12-AA



PRF-12-PSA



PRF-12-AA

### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

### REMISES arbres Z

Qté	1+	6+	20+	40+	60+
Rem. Prix	-20%	-25%	-30%	Sur demande	

Références	Pour profilé	Matière	Longueur	Masse (kg/m)	Stock*	Prix Uni.
<b>Profilé support d'arbre</b>						
PRF-12-PSA	tous types	-	3000	0,36	✓	24,59 €
<b>Arbre pour guidage linéaire</b>						
Z-12-3000A		acier	3000	0,89	-	49,61 €
Z-12-3000B		inox	3000	0,89	-	159,73 €
<b>Arrêt d'arbre</b>						
PRF-12-AA		-	-	0,03	✓	6,67 €


\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



MDB\_MTB

Engrenage conique  
plastique moulé  
(nylon), 3:1



GMK17\_P

Profil conique guide  
plat, Conique - guide  
plat



RT61ss

Frette de serrage  
autocentrante, Couple  
moyen/bas



ACM\_TRI

Attache-capot  
manuelle caoutchouc,  
Attache caoutchouc



GLT3-46

Glissières  
télescopiques acier,  
Extension intégrale



SC2

Accouplement rigide 2  
parties, Mâchoire de  
serrage



SVG

Grenouillère rigide  
réglable, Course de  
82mm à 92mm



MFB\_MHB

Engrenage conique  
plastique moulé  
(nylon), 1,5:1



DB\_ECO

Engrenage conique  
série éco., 2:1



PRF-SRA

Serrure pour profilé  
aluminium, Serrure



HTD14M\_55

Poulie dentée de  
transmission type  
HTD, HTD14 Fonte



PRF-SRA-78


Serrure pour profilé  
aluminium, Serrure  
rapide autobloquante

## Produits complémentaires



PRF\_GAL

Galet pour profilé  
aluminium, Galet  
creux ø12



PRF\_PSA

Galet pour profilé  
aluminium, Arrêt  
d'arbre



ZA

Arbre pour guidage  
linéaire, Acier trempé



ZB

Arbre pour guidage  
linéaire, Inox trempé