

# Support d'arbre pour profilé aluminium

## PRFPSA **MiniTec** Clipser un arbre de guidage sur un profilé Z12

### - Profilé support d'arbre pour guidage linéaire

#### - Matières :

Profilé support d'arbre : aluminium nature, anodisé E6/V1

Arbre acier : C53 trempé par haute fréquence (62 +/- 2HRC)

Arbre inox : inox X90CrMoV18 trempé par haute

fréquence (57 +/- 2 HRC)

Arrêt d'arbre : aluminium, avec revêtement en poudre, gris (livré avec kit de fixation)




### Montage


- Insérer le profilé support d'arbre dans la rainure du profilé
- Fixer à l'aide de vis sans tête M5x10
- Introduire l'arbre à l'aide d'un maillet dans le profilé support d'arbre

### Accessoires

- Galet PRF-GAL-12
- Arrêt d'arbre PRF-12-AA



PRF-12-PSA



PRF-12-AA

### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

### REMISES arbres Z

Qté	1+	6+	20+	40+	60+
Rem. Prix	-20%	-25%	-30%	Sur demande	

Références	Pour profilé	Matière	Longueur	Masse (kg/m)	Stock*	Prix Uni.
<b>Profilé support d'arbre</b>						
PRF-12-PSA	tous types	-	3000	0,36	✓	24,59 €
<b>Arbre pour guidage linéaire</b>						
Z-12-3000A		acier	3000	0,89	-	49,61 €
Z-12-3000B		inox	3000	0,89	-	159,73 €
<b>Arrêt d'arbre</b>						
PRF-12-AA		-	-	0,03	✓	6,67 €


\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



VPSS

Petit volant à 6 lobes  
fileté, Duroplast - Inox



H2

Engrenage hélicoïdal  
axes croisés,  
Plastique usiné  
(delrin)




FBL6000\_K13

Brosse au mètre,  
Polypropylène noir  
strié (PP)



PSG125

Engrenage droit de  
précision, Acier  
20NCD2 cémenté  
trempé




FRss

Filets rapportés inox,  
Inox



OPFL\_OPPM

Accessoire pour  
indicateurs OP, Bride  
de blocage




LSM

Tige trapézoïdale inox  
316L, 1 filet inox



MFBC

Accouplement soufflet  
inox, Inox - avec  
mâchoire de serrage



HBM

Douille de réglage  
seule, Douille de  
réglage



SH1

Engrenage hélicoïdal  
axes parallèles, Acier  
20NCD2



BLHB20

Renvoi d'angle,  
jusqu'à 1,77 Nm



PSG125


Engrenage droit de  
précision, Acier  
35NCD6 prétraité

## Produits complémentaires



PRF\_GAL

Galet pour profilé  
aluminium, Galet  
creux ø12



PRF\_PSA

Galet pour profilé  
aluminium, Arrêt  
d'arbre