# Support d'arbre pour profilé aluminium

## PRFPSA MiniTec Clipser un arbre de guidage sur un profilé 712

- Profilé support d'arbre pour auidage linéaire
- Matières :

Profilé support d'arbre : aluminium nature, anodisé E6/V1 Arbre acier: Cf53 trempé par haute fréquence (62 +/-2HRc) Arbre inox: inox X90CrMoV18 trempé par haute fréauence (57 +/- 2 HRc)

Arrêt d'arbre : aluminium, avec revêtement en poudre, gris (livré avec kit de fixation)

### Montaae

- Insérer le profilé support d'arbre dans la rainure du
- Fixer à l'aide de vis sans tête M5x10
- Introduire l'arbre à l'aide d'un maillet dans le profilé support d'arbre


#### Accessoires

- Galet PRF-GAL-12
- Arrêt d'arbre PRF-12-AA










PRF-12-PSA



PRF-12-AA

#### REMISES

Qté	1+	50+	100+					
Rem.	Prix	-5%	Sur demande					

## **REMISES** arbres Z

Qté	1+	6+	20+	40+	60+
Rem.	Prix	-20%	-25%	-30%	Sur demande

Références	Pour profilé	Matière	Longueur	Masse (kg/m)	Stock*	Prix Uni.	
Profilé support d'arbre							
PRF-12-PSA		-	3000	0,36	~	24,59 €	
Arbre pour guidage linéaire							
Z-12-3000A		acier	3000	0,89	-	49,61 €	
Z-12-3000B		inox	3000	0,89	-	159,73 €	
Arrêt d'arbre	•						
PRF-12-AA		-		0.03	~	6.67 €	

<sup>\*</sup>Dans la limite du disponible - Dimensions en mm







# Nos autres produits



Pied articulé à embase tôle Ø80, jusqu'à 10000N



Bouton croisillon en plastique détectable, identifiable visuellement



Renvoi d'angle, de 7,70 à 20 Nm



Pignon tendeur pour chaîne, Pour applications courantes



Engrenage conique inox, 1,5:1 2:1 3:1



Sauterelle à étrier vertical , A étrier vertical - acier



Broche à billes inox 303, Inox 303



Palier applique étanche agroalimentaire, fermé



Roue de précision, Bronze



Crémaillère section circulaire, Acier module 1-6



Accouplement miniature soufflet Gerwah®, de 0,5 à



Poignée souple pour tube, PVC

# Produits complémentaires



Galet pour profilé aluminium, Support d'arbre



Arbre pour guidage linéaire, Arbre pour guidage