

Support d'arbre pour profilé aluminium

PRFPSA **MiniTec** Clipser un arbre de guidage sur un profilé Z12

- Profilé support d'arbre pour guidage linéaire

- Matières :

Profilé support d'arbre : aluminium nature, anodisé E6/V1

Arbre acier : C53 trempé par haute fréquence (62 +/- 2HRC)

Arbre inox : inox X90CrMoV18 trempé par haute

fréquence (57 +/- 2 HRC)

Arrêt d'arbre : aluminium, avec revêtement en poudre, gris (livré avec kit de fixation)




Montage


- Insérer le profilé support d'arbre dans la rainure du profilé
- Fixer à l'aide de vis sans tête M5x10
- Introduire l'arbre à l'aide d'un maillet dans le profilé support d'arbre

Accessoires

- Galet PRF-GAL-12
- Arrêt d'arbre PRF-12-AA



PRF-12-PSA



PRF-12-AA

REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

REMISES arbres Z

Qté	1+	6+	20+	40+	60+
Rem. Prix	-20%	-25%	-30%	Sur demande	

Références	Pour profilé	Matière	Longueur	Masse (kg/m)	Stock*	Prix Uni.
Profilé support d'arbre						
PRF-12-PSA	tous types	-	3000	0,36	✓	24,59 €
Arbre pour guidage linéaire						
Z-12-3000A		acier	3000	0,89	-	49,61 €
Z-12-3000B		inox	3000	0,89	-	159,73 €
Arrêt d'arbre						
PRF-12-AA		-	-	0,03	✓	6,67 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits




ASL
Anneau de levage à 45° à souder, A 45° à souder



PCS8ECO
Pignon à chaîne acier, 8mm (DIN 05B-1)



PVL
Petit volant à lobes, Polyamide



PX_PO
Poignée de portage, avec contreplaque



ACLBMC
Porte-cellule pour profilé aluminium, Porte-cellule




RESC
Roulette escamotable pour profilé aluminium, Roulette escamotable




PLA
Aimant plat, Aimant plat avec filetage



PRF4545
Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm



PTR
Pignon tendeur pour chaîne, Pour applications



RPP8
Courroie pour transmission RPP, RPP8



BCM_TP
Brosse cylindrique modulaire, Fil Tampico




CHAC4040SS
Charnière carrée en tôle percée, Carrée rivetée percée

Produits complémentaires



PRF_GAL
Galet pour profilé aluminium, Galet creux ø12



PRF_PSA
Galet pour profilé aluminium, Arrêt d'arbre