

# Support d'arbre pour profilé aluminium

**PRFPSA MiniTec** Clipser un arbre de guidage sur un profilé Z12

## - Profilé support d'arbre pour guidage linéaire

### - Matières :

Profilé support d'arbre : aluminium nature, anodisé E6/V1  
 Arbre acier : Cf53 trempé par haute fréquence (62 +/-2HRC)  
 Arbre inox : inox X90CrMoV18 trempé par haute fréquence (57 +/- 2 HRC)  
 Arrêt d'arbre : aluminium, avec revêtement en poudre, gris (livré avec kit de fixation)




## Montage


- Insérer le profilé support d'arbre dans la rainure du profilé
- Fixer à l'aide de vis sans tête M5x10
- Introduire l'arbre à l'aide d'un maillet dans le profilé support d'arbre

## Accessoires

- Galet PRF-GAL-12
- Arrêt d'arbre PRF-12-AA



PRF-12-PSA



PRF-12-AA

## REMISES

| Qté  | 1+       | 50+ | 100+        |
|------|----------|-----|-------------|
| Rem. | Prix -5% |     | Sur demande |

## REMISES arbres Z

| Qté  | 1+        | 6+   | 20+  | 40+         | 60+ |
|------|-----------|------|------|-------------|-----|
| Rem. | Prix -20% | -25% | -30% | Sur demande |     |

| Références                         | Pour profilé | Matière | Longueur | Masse (kg/m) | Stock* | Prix Uni. |
|------------------------------------|--------------|---------|----------|--------------|--------|-----------|
| <b>Profilé support d'arbre</b>     |              |         |          |              |        |           |
| PRF-12-PSA                         | tous types   | -       | 3000     | 0,36         | ✓      | 24,59 €   |
| <b>Arbre pour guidage linéaire</b> |              |         |          |              |        |           |
| Z-12-3000A                         |              | acier   | 3000     | 0,89         | -      | 49,61 €   |
| Z-12-3000B                         |              | inox    | 3000     | 0,89         | -      | 159,73 €  |
| <b>Arrêt d'arbre</b>               |              |         |          |              |        |           |
| PRF-12-AA                          |              | -       | -        | 0,03         | ✓      | 6,67 €    |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



UTKpwcr

Chariot à 3 roues  
Utilitrack®, Galets de came à bandage polymère



GLB

Petit volant à 6 lobes taraudé traversant , Technopolymère - Inox



VRM

Anneau de levage orientable femelle, Orientable femelle



LRRss

Verrou à claquer, Loquet à ressort de rappel inox



PTRSS

Pignon tendeur pour chaîne, Pour milieux agressifs



ACLBTS

Système de fermeture pour profilé aluminium, Entretoise pour buté...



H1

Engrenage hélicoïdal axes croisés, Acier 20NCD2



ACL

Articulation pour profilé aluminium, Equerre à angle variable



PO

Poignée de manutention multi-secteurs, Insert



PT820

Pignon de traction, Séries 820 et 815



DER90


Moteur AC asynchrone triphasé inox, 1,1 à 1,5kW



HSE-HSB

Entretoise hexagonale, Acier

## Produits complémentaires



PRF\_PSA

Galet pour profilé aluminium, Support d'arbre



PRF\_PSA

Arbre pour guidage linéaire, Arbre pour guidage