

Support d'arbre pour profilé aluminium

PRFPSA **MiniTec** Clipser un arbre de guidage sur un profilé Z12

- Profilé support d'arbre pour guidage linéaire

- Matières :

Profilé support d'arbre : aluminium nature, anodisé E6/V1

Arbre acier : C53 trempé par haute fréquence (62 +/- 2HRC)

Arbre inox : inox X90CrMoV18 trempé par haute

fréquence (57 +/- 2 HRC)

Arrêt d'arbre : aluminium, avec revêtement en poudre, gris (livré avec kit de fixation)




Montage


- Insérer le profilé support d'arbre dans la rainure du profilé
- Fixer à l'aide de vis sans tête M5x10
- Introduire l'arbre à l'aide d'un maillet dans le profilé support d'arbre

Accessoires

- Galet PRF-GAL-12
- Arrêt d'arbre PRF-12-AA



PRF-12-PSA



PRF-12-AA

REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	


REMISES arbres Z

Qté	1+	6+	20+	40+	60+
Rem. Prix	-20%	-25%	-30%	Sur demande	

Références	Pour profilé	Matière	Longueur	Masse (kg/m)	Stock*	Prix Uni.
Profilé support d'arbre						
PRF-12-PSA	tous types	-	3000	0,36	✓	24,59 €
Arbre pour guidage linéaire						
Z-12-3000A		acier	3000	0,89	-	49,61 €
Z-12-3000B		inox	3000	0,89	-	159,73 €
Arrêt d'arbre						
PRF-12-AA		-	-	0,03	✓	6,67 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



RPP5

Courroie pour transmission RPP, RPP5



CHML40

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 57 Nm - Avec limiteur d...



RFK38B

Réducteur hypoïde inox, jusqu'à 200Nm



GPBSS

Poignée sphérique femelle taraudée, Aluminium



NPTR10

Noix renvoi d'angle, Réglable



PENC

Poignée encastrable à clipser, A clipser



BLM

Poussoir lisse à bille à ressort, Corps inox



PTKFss

Ecrou borgne pour pied agroalimentaire, Ecrou borgne inox - norme 3A



F7-E

Afficheur multifonction, Avec capteur externe




NT122

Réducteur coaxial à trains parallèles, de 32 à 85 Nm - à



BPFLss

Palier applique tôle à charge légère inox, Inox



VP


Petit volant à 6 lobes fileté, Duroplast - Acier

Produits complémentaires



PRF_GAL

Galet pour profilé aluminium, Galet creux Ø12



PRF_PSA

Galet pour profilé aluminium, Arrêt d'arbre



ZA

Arbre pour guidage linéaire, Acier trempé



ZB

Arbre pour guidage linéaire, Inox trempé