# Support de détecteur Ø12





# Idéal pour profilé aluminium

#### - Pour détecteur Ø12mm

- Matière : plastique noir

- Avec kit de fixation

#### Utilisation

 Fixation de détecteur de proximité Ø12mm dans les constructions de profilés et les axes linéaires


#### Montage

 Se fixe sur la rainure du profilé à l'aide du kit de fixation



#### Exemple de montage





 Qté
 1+
 50+
 100+

 Rem.
 Prix
 -5%
 Sur demande

Référence	Ød	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF-SDD-12	12	40	<b>V</b>	4,91 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm











## Nos autres produits



Accouplement à denture bombée Bowex®, Nylon et acier



Roulette fixe à platine, Polyuréthane - jante aluminium (ultra-rou...



Suspension conique de fixation, Plaque de base ovale



Réceptacle pour broche à billes, Réceptacle



Pied articulé à embase tôle Ø80, jusqu'à 10000N



Arbre de sortie double, Pour réducteur CHB



Poignée de manutention, Thermoplastique



Engrenage conique plastique usiné (delrin), 2:1



Crochet pour attachecapot manuelle, Crochet



Volant à poignée tournante, Plastique thermodurcissable -Moyeu ac...



Pied support inox, Pied support



Guidage de vérin en kit, Accouplement pour tige de vérin filetée

### Produits complémentaires



Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm