




Serrure double pour profilé alu.

Serrure **rapide** autobloquante

PRFSRAD

- Verrou pour porte et trappe réalisés en profilés aluminium PRF4545
- Permet de fermer 2 portes avec un pilier central
- Matière :
Boîtier aluminium injecté revêtement noir




Avantages

- Montage simple par la façade avec des vis CHC M6
- Pas de perçage nécessaire
- Sécurisée : Ne peut être démontée en position fermée



Sans usinage

Accessoires

- Vis **CHC6-16** et écrou de rainure **PRF-ECL-M6** non fournis



NOUVEAU !



Plus esthétique et plus économique

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Type	Pour rainure N	Masse (g)	Prix Uni.
PRF-SRAD-78-A	Avec clé universelle	8/10	235,5	62,28 €
PRF-SRAD-78-B	Avec clé unique	8/10	235,5	62,28 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2016

5 363

Nos autres produits



BAN
Bride angulaire pour
ventouse, Ajustable




PCLA_M
Manette indexable
technopolymère,
Plastique



SSDB
Engrenage conique
inox, 2:1



PTA80
Pied articulé à
embase tôle Ø80, Ø
80




B
Engrenage conique
acier, 1:1



GARBAB
Goupille d'arrêt type
broche à bille, Broche
à bille



M2
Couple roue et vis
sans fin, Acier non
trempé



PRT
Plateau tournant
Iglidur®, Iglidur®,
aluminium et inox



HTD8M_30
Poulie dentée de
transmission type
HTD, HTD8 Fonte



BAGtr
Bague de blocage
pour tige
trapézoïdale,



ACL-PL
Plaque de liaison pour
profilé aluminium,
Plaque de liaison -



UGH16
Unité de guidage en
H, Pour vérins Ø12 et
Ø16

Produits complémentaires



PRF_ECL
Ecrin pour profilé
aluminium, Ecrin
carré à languette
acier



PRF4545
Profilé aluminium
standard, 45 x 45 mm