




Serrure double pour profilé alu.

Serrure **rapide** autobloquante

PRFSRAD

- Verrou pour porte et trappe réalisés en profilés aluminium PRF4545
- Permet de fermer 2 portes avec un pilier central
- Matière :
Boîtier aluminium injecté revêtement noir




Avantages

- Montage simple par la façade avec des vis CHC M6
- Pas de perçage nécessaire
- Sécurisée : Ne peut être démontée en position fermée


Sans usinage

Accessoires

- Vis **CHC6-16** et écrou de rainure **PRF-ECL-M6** non fournis



NOUVEAU!



Plus esthétique et plus économique

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Type	Pour rainure N	Masse (g)	Prix Uni.
PRF-SRAD-78-A	Avec clé universelle	8/10	235,5	62,28 €
PRF-SRAD-78-B	Avec clé unique	8/10	235,5	62,28 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2016

5 363

Nos autres produits



PRF-SCL

Serrure pour profilé aluminium, Serrure pour porte coulissante



TUBE25_25

Tube carré, Aluminium ou Inox



PHT

Poignée de manutention, Jusqu'à 250°C




PO

Poignée de manutention multi-secteurs, Insert borgne taraudé



PTA80

Pied articulé à embase tôle Ø80, Ø 80



TPR

Vis à pas rapide, Tige seule - jusqu'à 40mm de course



GAL 42

Galet pour convoyeur, Sans roulement à billes



PRS100

Pied massif à rotule inox Ø100, Ø 100



CQA30

Chariot de réglage miniature, 30



FF20

Réducteur à arbres parallèles, de 5,80 à 23 Nm



RFV40

Réducteur à roue et vis sans fin inox, jusqu'à 47Nm



PCS375S

Pignon à chaîne inox, 9,525mm (DIN 06B-1)

Produits complémentaires



PRF_ECL

Ecrou pour profilé aluminium, Ecrou carré à languette acier



PRF4545

Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm