Support d'arbre pour profilé aluminium

PRFPSA MiniTec Z12 — Clipser un arbre de guidage sur un profilé

- ***Profilé support d'arbre pour guidage linéaire***
- *Matières :*
  Profilé support d'arbre : aluminium nature, anodisé E6/V1
  Arbre acier : Cf53 trempé par haute fréquence (62 +/-2HRc)
  Arbre inox : inox X90CrMoV18 trempé par haute fréquence (57 +/- 2 HRc)
  Arrêt d'arbre : aluminium, avec revêtement en poudre, gris (livré avec kit de fixation)



Montage

- *Insérer le profilé support d'arbre dans la rainure du profilé*
- *Fixer à l'aide de vis sans tête M5x10*
- *Introduire l'arbre à l'aide d'un maillet dans le profilé support d'arbre*

Accessoires

- *Galet* **PRF-GAL-12**
- *Arrêt d'arbre* **PRF-12-AA**



PRF-12-PSA



PRF-12-AA

REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

REMISES *arbres Z*

Qté	1+	6+	20+	40+	60+
Rem.	Prix	-20%	-25%	-30%	Sur demande

Références	Pour profilé	Matière	Longueur	Masse (kg/m)	Stock*	Prix Uni.
Profilé support d'arbre						
PRF-12-PSA	tous types	-	3000	0,36	✔	24,59 €
Arbre pour guidage linéaire						
Z-12-3000A		acier	3000	0,89	-	49,61 €
Z-12-3000B		inox	3000	0,89	-	159,73 €
Arrêt d'arbre						
PRF-12-AA		-	-	0,03	✔	6,67 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Nos autres produits

Bille porteuse à encastrer, Légère

Chape série courte, Courte acier

Plaque de jonction type T, T10

Réducteur manuel, A roue et vis sans fin

Palier à chapeau Igubal®, Polymère



Butée élastique cylindrique, Acier

Accouplement à denture bombée série éco., Acier et polyamide



Roue pour vis sans fin, Plastique usiné (delrin)

Doigt d'indexage à levier, à levier

Roulette ultra-roulante à platine, Polyuréthane - jante aluminium ...

Aimant avec trou taraudé, Avec trou taraudé

Poussoir à ressort Long-Lok à 6 pans creux, LONG-LOK - corps et do...

Produits complémentaires

Galet pour profilé aluminium, Galet creux ø12

Galet pour profilé aluminium, Arrêt d'arbre

Arbre pour guidage linéaire, Acier trempé

Arbre pour guidage linéaire, Inox trempé