

# Bouton d'ouverture d'urgence

PRF<sub>BOU</sub>

Pour serrure de profilé



- Bouton coup de poing permettant l'ouverture d'urgence d'une porte de sécurité
- Fixation par des vis CHC M6
- Matières :
  - Bouton nylon PA renforcé fibre de verre
  - Plaque acier zingué
- T° d'utilisation : -20°C à +55°C

## Avantages


- Idéal pour ouverture de secours depuis l'intérieur si risque d'enfermement d'un opérateur
- Peut se monter sur des profilés section 30, 40, 45 ou 50mm

## Accessoires

- Ecrus PRF-ECL-M6 (tome 5 p.315)



Exemple d'application



## REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Référence	Masse (g)	Prix Uni.
PRF-BOU-URG	110,8	41,47 €

Dimensions en mm