

Bouton d'ouverture d'urgence

PRF_{BOU}

Pour serrure de profilé


- Bouton coup de poing permettant l'ouverture d'urgence d'une porte de sécurité fermée avec la serrure PRF-SRA-CAP
- Fixation par des vis CHC M6
- Matières :
 - Bouton nylon PA renforcé fibre de verre
 - Plaque acier zingué
- T° d'utilisation : -20°C à +55°C

Avantages



- Idéal pour ouverture de secours depuis l'intérieur si risque d'enfermement d'un opérateur
- Peut se monter sur des profilés section 30, 40, 45 ou 50mm
- Complément idéal de la serrure PRF-SRA-CAP

Accessoires

- Ecrous PRF-ECL-M6



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%		Sur demande

Référence	Masse (g)	Prix Uni.
PRF-BOU-URG	110,8	31,36 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



Réducteur coaxial à trains parallèles, de 0,90 à 2,80 Nm - à tr...




Ressort de compression au mètre acier, au mètre



Bouton d'indexage à bride, à bride de fixation horizontale



Bras universel pour tendeur, Pour applications courantes



Chaîne droite inox à maillons longs, Inox



Guidage miniature Drylin® N, Embout de finition



Réducteur coaxial, de 3,4 à 7 Nm



Réducteur manuel, A roue et vis sans fin



Charnière marine à visser, Marine



Pignon à chaîne plastique, 12,7mm (DIN 08B-1)



Engrenage droit PERFORMANCE, Acier 35NCD6



Accessoire de serrage manuel, Serrage manuel LWL

Produits complémentaires



Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm