

Bouton d'ouverture d'urgence

PRF_{BOU}

Pour serrure de profilé


- Bouton coup de poing permettant l'ouverture d'urgence d'une porte de sécurité fermée avec la serrure PRF-SRA-CAP
- Fixation par des vis CHC M6
- Matières :
 - Bouton nylon PA renforcé fibre de verre
 - Plaque acier zingué
- T° d'utilisation : -20°C à +55°C

Avantages



- Idéal pour ouverture de secours depuis l'intérieur si risque d'enfermement d'un opérateur
- Peut se monter sur des profilés section 30, 40, 45 ou 50mm
- Complément idéal de la serrure PRF-SRA-CAP

Accessoires

- Ecrous PRF-ECL-M6



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%		Sur demande

Référence	Masse (g)	Prix Uni.
PRF-BOU-URG	110,8	31,36 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



LR
Ecrrou de réglage et de serrage, Ecrrou de réglage



PSG25
Engrenage droit de précision, Acier 35NCD6 prétraité




SSDB
Engrenage conique inox, 2:1



GE_ET_2RS
Rotule lisse, Chrome dur / PTFE avec joints d'étanchéité



BABPass
Broche à billes inox trempé à anneau, Avec poignée anneau



M1
Couple roue et vis sans fin, Plastique usiné (delrin)



P70
Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 164 Nm



GGP
Vis à oreilles, Technopolymère insert acier



CHM40
Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 57 Nm



BWU
Glissière compacte de précision, de 1510 à 10500 N



STRIP
Brosse d'étanchéité en baguette, Longueur 1m



M0
Couple roue et vis sans fin, Plastique usiné (delrin)

Produits complémentaires



PRF4545
Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm