

Module Engrenage droit

0,5

Inox 303

Inox 316



- **Qualité grade 7e DIN 58405 (AGMA Q10)**

- Matière :

inox 303

inox 316

- Denture taillée selon DIN 867

- Epaisseur de dent selon DIN 58405

- Rendement proche de 98%



Options

- Changement d'alésage (H7)

- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (J59)

- Trou taraudé

- Trou de goupille

Qualité grade 7e

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.


REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu (mm)	Couple (Nm)		Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 5	
Inox 303	Inox 316	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu		Inox 303	Inox 316		Inox 303	Inox 316
PSG0.5-20S	PSG0.5-20SL	20	10,0	11,0	4	8	0,076 - 0,037	0,21	0,17	0,006	40,79 €	46,83 €
PSG0.5-21S	PSG0.5-21SL	21	10,5	11,5	4	8	0,077 - 0,036	0,22	0,17	0,006	41,20 €	47,30 €
PSG0.5-22S	PSG0.5-22SL	22	11,0	12,0	4	8	0,077 - 0,036	0,23	0,18	0,006	41,73 €	47,94 €
PSG0.5-23S	PSG0.5-23SL	23	11,5	12,5	4	8	0,077 - 0,036	0,25	0,19	0,007	42,26 €	48,48 €
PSG0.5-24S	PSG0.5-24SL	24	12,0	13,0	5	10	0,077 - 0,036	0,26	0,20	0,008	42,71 €	49,04 €
PSG0.5-25S	PSG0.5-25SL	25	12,5	13,5	5	10	0,087 - 0,042	0,27	0,21	0,009	43,17 €	49,61 €
PSG0.5-26S	PSG0.5-26SL	26	13,0	14,0	5	10	0,087 - 0,042	0,33	0,25	0,009	43,79 €	50,31 €
PSG0.5-27S	PSG0.5-27SL	27	13,5	14,5	5	10	0,087 - 0,042	0,34	0,26	0,010	44,27 €	50,81 €
PSG0.5-28S	PSG0.5-28SL	28	14,0	15,0	5	10	0,087 - 0,042	0,35	0,27	0,010	44,70 €	51,35 €
PSG0.5-29S	PSG0.5-29SL	29	14,5	15,5	6	13	0,087 - 0,042	0,36	0,28	0,014	44,97 €	51,68 €
PSG0.5-30S	PSG0.5-30SL	30	15,0	16,0	6	13	0,087 - 0,042	0,41	0,32	0,014	45,17 €	51,86 €
PSG0.5-32S	PSG0.5-32SL	32	16,0	17,0	6	13	0,087 - 0,042	0,44	0,34	0,015	46,26 €	53,12 €
PSG0.5-35S	PSG0.5-35SL	35	17,5	18,5	6	13	0,087 - 0,042	0,48	0,38	0,017	47,80 €	54,91 €
PSG0.5-38S	PSG0.5-38SL	38	19,0	20,0	6	17	0,089 - 0,041	0,52	0,41	0,026	49,26 €	56,56 €
PSG0.5-40S	PSG0.5-40SL	40	20,0	21,0	6	17	0,089 - 0,041	0,71	0,55	0,027	50,36 €	57,84 €
PSG0.5-42S	PSG0.5-42SL	42	21,0	22,0	6	17	0,089 - 0,041	0,74	0,58	0,028	51,23 €	58,85 €
PSG0.5-45S	PSG0.5-45SL	45	22,5	23,5	6	17	0,089 - 0,041	0,79	0,62	0,031	52,84 €	60,67 €
PSG0.5-48S	PSG0.5-48SL	48	24,0	25,0	6	17	0,089 - 0,041	0,85	0,66	0,033	54,91 €	63,00 €
PSG0.5-50S	PSG0.5-50SL	50	25,0	26,0	6	17	0,089 - 0,041	1,05	0,81	0,034	55,47 €	63,70 €
PSG0.5-52S	PSG0.5-52SL	52	26,0	27,0	6	17	0,097 - 0,046	1,09	0,85	0,036	56,30 €	64,68 €
PSG0.5-55S	PSG0.5-55SL	55	27,5	28,5	6	17	0,097 - 0,046	1,15	0,90	0,038	57,44 €	65,98 €
PSG0.5-58S	PSG0.5-58SL	58	29,0	30,0	6	17	0,097 - 0,046	1,21	0,94	0,041	58,65 €	67,31 €
PSG0.5-60S	PSG0.5-60SL	60	30,0	31,0	6	17	0,097 - 0,046	1,49	1,16	0,043	59,27 €	68,04 €

Dimensions en mm

Module 0,5



REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix		-5%	-10%	Sur demande

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)		Masse		Prix Uni. 1 à 5		
Inox 303	Inox 316	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Inox 303	Inox 316	Inox 303	(kg)	Inox 303	Inox 316	
PSG0.5-62S	PSG0.5-62SL	62	31,0	32,0	8	20	0,098 - 0,044	1,54	1,20	0,049	59,99	€	68,90	€
PSG0.5-65S	PSG0.5-65SL	65	32,5	33,5	8	20	0,098 - 0,044	1,62	1,26	0,052	61,30	€	70,38	€
PSG0.5-68S	PSG0.5-68SL	68	34,0	35,0	8	20	0,098 - 0,044	1,69	1,32	0,055	61,70	€	70,84	€
PSG0.5-70S	PSG0.5-70SL	70	35,0	36,0	8	20	0,098 - 0,044	1,74	1,36	0,057	62,35	€	71,63	€
PSG0.5-72S	PSG0.5-72SL	72	36,0	37,0	8	20	0,098 - 0,044	1,79	1,39	0,060	62,96	€	72,31	€
PSG0.5-75S	PSG0.5-75SL	75	37,5	38,5	8	20	0,098 - 0,044	1,87	1,45	0,063	63,44	€	72,86	€
PSG0.5-78S	PSG0.5-78SL	78	39,0	40,0	8	20	0,098 - 0,044	1,94	1,51	0,067	64,37	€	73,94	€
PSG0.5-80S	PSG0.5-80SL	80	40,0	41,0	8	25	0,098 - 0,044	2,55	1,98	0,083	64,86	€	74,48	€
PSG0.5-82S	PSG0.5-82SL	82	41,0	42,0	8	25	0,098 - 0,044	2,61	2,03	0,086	65,55	€	75,31	€
PSG0.5-85S	PSG0.5-85SL	85	42,5	43,5	8	25	0,098 - 0,044	2,71	2,11	0,090	66,24	€	76,03	€
PSG0.5-90S	PSG0.5-90SL	90	45,0	46,0	8	25	0,098 - 0,044	2,87	2,23	0,097	67,31	€	77,30	€
PSG0.5-100S	PSG0.5-100SL	100	50,0	51,0	10	30	0,098 - 0,044	3,84	2,99	0,125	68,31	€	78,46	€
PSG0.5-120S	PSG0.5-120SL	120	60,0	61,0	10	35	0,111 - 0,049	4,61	3,59	0,180	82,79	€	95,04	€
PSG0.5-130S	PSG0.5-130SL	130	65,0	66,0	10	35	0,111 - 0,049	5,00	3,89	0,200	94,95	€	109,05	€
PSG0.5-140S	PSG0.5-140SL	140	70,0	71,0	10	35	0,111 - 0,049	5,38	4,19	0,221	98,94	€	113,56	€
PSG0.5-150S	PSG0.5-150SL	150	75,0	76,0	10	40	0,111 - 0,049	7,79	6,06	0,267	107,70	€	123,68	€
PSG0.5-200S	PSG0.5-200SL	200	100,0	101,0	14	50	0,113 - 0,047	11,61	9,03	0,452	132,76	€	152,47	€
PSG0.5-250S	PSG0.5-250SL	250	125,0	126,0	16	60	0,136 - 0,062	14,51	11,29	0,692	159,23	€	182,87	€

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 4 2016

4 395


Nos autres produits



DHX
Goupille extractible,
extractible DIN 7979D



COA-COG
Platine en applique,
Platine en applique
pour rotule



M0
Couple roue et vis
sans fin, Plastique
usiné (delrin)



AT5M AT10M
Courroie ouverte au
mètre type AT, AT5
Polyuréthane
armature acier



RPCplss
Roulette pivotante à
platine, Inox -
Polyamide




ACL-FPA
Accessoires pour
panneau, Raccord
angulaire



ZG4
Engrenage droit
plastique, Plastique
usiné (delrin)




TIFbout
Bout fileté DIN976A,
Acier



JSM
Coussinet polymère
cylindrique, Polymère
universel



HLC28
Renvoi d'angle à
denture spiro-
conique, jusqu'à



PRT
Plateau tournant
Iglidur®, Iglidur®,
aluminium et inox



J51
Réducteur coaxial à
trains parallèles, de
0,13 à 0,49 Nm - à t...

Produits complémentaires