

Module Engrenage droit traité retaillé

0,8 Acier cémenté trempé



- Qualité grade 6e DIN 58405 (AGMA Q11)

- Matière : Acier 20NCD2 cémenté trempé 58HRC
- Denture taillée selon DIN 867
- Epaisseur de dent selon DIN 58405
- Rendement proche de 98%



Principe skive

- Après taillage précis de la denture, l'engrenage est cémenté trempé, puis la denture est retaillée de nouveau pour éliminer les déformations dues au traitement.

Qualité grade 6e

Options

- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (JS9)
- Trou taraudé
- Trou de goupille

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min
- Le grade et les tolérances de taillage sont établis avant traitement thermique.


REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem.	Prix -5%	-10%	Sur demande	

Références	Z	ØP	ØD	ØA	ØM	Jeu (mm)	Couple (Nm)	Masse (kg)	Prix Uni. de 1 à 5
	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu				
PSG0.8-18HC	18	14,4	16,0	5	11	-	0,030 - 0,066	3,46	0,015 91,08 €
PSG0.8-19HC	19	15,2	16,8	5	11	-	0,030 - 0,066	3,65	0,016 92,43 €
PSG0.8-20HC	20	16,0	17,6	5	11	-	0,030 - 0,066	4,53	0,017 93,78 €
PSG0.8-21HC	21	16,8	18,4	5	12	-	0,030 - 0,066	4,76	0,020 96,76 €
PSG0.8-22HC	22	17,6	19,2	5	12	-	0,030 - 0,066	4,98	0,021 98,14 €
PSG0.8-23HC	23	18,4	20,0	5	12	-	0,029 - 0,067	5,21	0,023 98,61 €
PSG0.8-24HCK	24	19,2	20,8	6	14	2	0,029 - 0,067	5,44	0,026 99,13 €
PSG0.8-25HCK	25	20,0	21,6	6	14	2	0,029 - 0,067	5,66	0,028 103,29 €
PSG0.8-26HCK	26	20,8	22,4	6	14	2	0,029 - 0,067	5,90	0,029 106,96 €
PSG0.8-27HCK	27	21,6	23,2	6	14	2	0,029 - 0,067	6,13	0,031 109,19 €
PSG0.8-28HCK	28	22,4	24,0	8	18	2	0,029 - 0,067	6,35	0,037 111,60 €
PSG0.8-29HCK	29	23,2	24,8	8	18	2	0,029 - 0,067	6,58	0,039 114,51 €
PSG0.8-30HCK	30	24,0	25,6	8	18	2	0,029 - 0,067	6,76	0,041 116,45 €
PSG0.8-32HCK	32	25,6	27,2	8	18	2	0,035 - 0,078	7,21	0,045 119,46 €
PSG0.8-35HCK	35	28,0	29,6	10	20	3	0,035 - 0,078	7,89	0,052 123,52 €
PSG0.8-38HCK	38	30,4	32,0	10	20	3	0,033 - 0,079	8,57	0,059 128,55 €
PSG0.8-40HCK	40	32,0	33,6	10	20	3	0,033 - 0,079	10,03	0,064 133,27 €
PSG0.8-42HCK	42	33,6	35,2	10	20	3	0,033 - 0,079	10,53	0,069 134,23 €
PSG0.8-45HCK	45	36,0	37,6	10	20	3	0,033 - 0,079	11,28	0,077 136,16 €
PSG0.8-48HCK	48	38,4	40,0	10	30	3	0,033 - 0,079	12,04	0,117 137,32 €

Dimensions en mm

Module 0,8



REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem.	Prix -5%	-10%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØA Alésage	ØM Moyeu	Clavette	Jeu (mm)	Couple (Nm)	Masse (kg)	Prix Uni. de 1 à 5
PSG0.8-50HCK	50	40,0	41,6	10	30	3	0,033 - 0,079	13,61	0,123	151,61 €
PSG0.8-52HCK	52	41,6	43,2	10	30	3	0,033 - 0,079	14,15	0,129	156,10 €
PSG0.8-55HCK	55	44,0	45,6	10	30	3	0,033 - 0,079	14,97	0,139	162,58 €
PSG0.8-58HCK	58	46,4	48,0	10	30	3	0,033 - 0,079	15,78	0,150	167,50 €
PSG0.8-60HCK	60	48,0	49,6	10	40	3	0,033 - 0,079	17,00	0,200	171,39 €
PSG0.8-62HCK	62	49,6	51,2	10	40	3	0,033 - 0,079	17,57	0,208	177,01 €
PSG0.8-65HCK	65	52,0	53,6	10	40	3	0,038 - 0,092	18,42	0,220	189,68 €
PSG0.8-68HCK	68	54,4	56,0	10	40	3	0,038 - 0,092	19,27	0,233	199,44 €
PSG0.8-70HCK	70	56,0	57,6	10	40	3	0,038 - 0,092	19,83	0,241	203,58 €
PSG0.8-72HCK	72	57,6	59,2	10	40	3	0,038 - 0,092	20,40	0,250	208,00 €
PSG0.8-75HCK	75	60,0	61,6	10	50	3	0,038 - 0,092	21,25	0,320	221,88 €
PSG0.8-78HCK	78	62,4	64,0	10	50	3	0,038 - 0,092	22,10	0,334	225,24 €
PSG0.8-80HCK	80	64,0	65,6	10	50	3	0,038 - 0,092	23,77	0,344	229,79 €
PSG0.8-82HCK	82	65,6	67,2	10	50	3	0,038 - 0,092	24,36	0,354	233,08 €
PSG0.8-85HCK	85	68,0	69,6	10	50	3	0,038 - 0,092	25,25	0,370	238,09 €
PSG0.8-90HCK	90	72,0	73,6	10	65	3	0,038 - 0,092	26,74	0,504	245,77 €
PSG0.8-95HCK	95	76,0	77,6	10	65	3	0,038 - 0,092	28,22	0,533	272,07 €
PSG0.8-100HCK	100	80,0	81,6	14	65	5	0,038 - 0,092	30,39	0,553	275,67 €
PSG0.8-110HCK	110	88,0	89,6	14	70	5	0,036 - 0,094	31,91	0,661	345,09 €
PSG0.8-120HCK	120	96,0	97,6	14	70	5	0,036 - 0,094	33,43	0,733	390,25 €

Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 4 2016

4 437


Nos autres produits



CQA20
Accessoire pour chariot de réglage, 20



BDMdll
Douille magnétique pour broche, Blocage magnétique rapide et léger



M2
Couple roue et vis sans fin, Plastique usiné (delrin)



H1
Engrenage hélicoïdal axes croisés, Acier 20NCD2



HK
Accessoire de serrage manuel, Serrage manuel LRX



UCP
Palier à chapeau fonte, Fonte



G1
Engrenage droit acier, Acier 20NCD2




PAM_SS
Pied massif à rotule inox, Ø 30 & 40



PSG25
Engrenage droit de précision, Inox 303



VML
Vis de pression à lobes inox, Vis de pression



PX_PO
Poignée de portage, avec contreplaqué



YG1
Engrenage droit PERFORMANCE, Acier 35NCD6

Produits complémentaires