

# Module Engrenage droit

## 0,8

**Inox 303**

**Inox 316**



- **Qualité grade 7e DIN 58405 (AGMA Q10)**

- Matière :

inox 303

inox 316

- Denture taillée selon DIN 867

- Épaisseur de dent selon DIN 58405

- Rendement proche de 98%



### Options

- Changement d'alésage (H7)

- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (Js9)

- Trou taraudé

- Trou de goupille

*Qualité grade 7e*

### Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.



### REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)		Masse		
Inox 303	Inox 316	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Inox 303	Inox 316	Inox 303	Inox 303	Inox 316
PSG0.8-18S	PSG0.8-18SL	18	14,4	16,0	5	11	0,096 - 0,047	0,57	0,44	0,015	39,88 €	45,81 €
PSG0.8-19S	PSG0.8-19SL	19	15,2	16,8	5	11	0,096 - 0,047	0,60	0,47	0,016	40,48 €	46,49 €
PSG0.8-20S	PSG0.8-20SL	20	16,0	17,6	5	11	0,096 - 0,047	0,80	0,62	0,017	41,11 €	47,19 €
PSG0.8-21S	PSG0.8-21SL	21	16,8	18,4	5	12	0,096 - 0,047	0,84	0,65	0,020	42,36 €	48,69 €
PSG0.8-22S	PSG0.8-22SL	22	17,6	19,2	5	12	0,096 - 0,047	0,88	0,68	0,022	43,04 €	49,37 €
PSG0.8-23S	PSG0.8-23SL	23	18,4	20,0	5	12	0,097 - 0,046	0,92	0,71	0,023	43,17 €	49,61 €
PSG0.8-24S	PSG0.8-24SL	24	19,2	20,8	6	14	0,097 - 0,046	0,96	0,74	0,027	43,43 €	49,88 €
PSG0.8-25S	PSG0.8-25SL	25	20,0	21,6	6	14	0,097 - 0,046	0,99	0,77	0,028	45,24 €	51,97 €
PSG0.8-26S	PSG0.8-26SL	26	20,8	22,4	6	14	0,097 - 0,046	1,22	0,95	0,030	46,88 €	53,79 €
PSG0.8-27S	PSG0.8-27SL	27	21,6	23,2	6	14	0,097 - 0,046	1,26	0,98	0,031	47,83 €	54,94 €
PSG0.8-28S	PSG0.8-28SL	28	22,4	24,0	8	18	0,097 - 0,046	1,31	1,02	0,038	48,92 €	56,15 €
PSG0.8-29S	PSG0.8-29SL	29	23,2	24,8	8	18	0,097 - 0,046	1,36	1,06	0,040	50,18 €	57,63 €
PSG0.8-30S	PSG0.8-30SL	30	24,0	25,6	8	18	0,097 - 0,046	1,55	1,20	0,042	51,03 €	58,60 €
PSG0.8-32S	PSG0.8-32SL	32	25,6	27,2	8	18	0,108 - 0,052	1,65	1,28	0,046	52,36 €	60,10 €
PSG0.8-35S	PSG0.8-35SL	35	28,0	29,6	10	20	0,108 - 0,052	1,80	1,40	0,053	54,10 €	62,13 €
PSG0.8-38S	PSG0.8-38SL	38	30,4	32,0	10	20	0,109 - 0,050	1,96	1,52	0,060	56,32 €	64,68 €
PSG0.8-40S	PSG0.8-40SL	40	32,0	33,6	10	20	0,109 - 0,050	2,63	2,05	0,065	58,37 €	67,04 €
PSG0.8-42S	PSG0.8-42SL	42	33,6	35,2	10	20	0,109 - 0,050	2,76	2,15	0,070	58,82 €	67,54 €
PSG0.8-45S	PSG0.8-45SL	45	36,0	37,6	10	20	0,109 - 0,050	2,96	2,30	0,078	59,67 €	68,54 €
PSG0.8-48S	PSG0.8-48SL	48	38,4	40,0	10	30	0,109 - 0,050	3,16	2,46	0,119	60,17 €	69,09 €
PSG0.8-50S	PSG0.8-50SL	50	40,0	41,6	10	30	0,109 - 0,050	3,90	3,03	0,125	66,42 €	76,27 €
PSG0.8-52S	PSG0.8-52SL	52	41,6	43,2	10	30	0,109 - 0,050	4,06	3,16	0,132	68,36 €	78,52 €
PSG0.8-55S	PSG0.8-55SL	55	44,0	45,6	10	30	0,109 - 0,050	4,29	3,34	0,142	71,26 €	81,81 €
PSG0.8-58S	PSG0.8-58SL	58	46,4	48,0	10	30	0,109 - 0,050	4,53	3,52	0,153	73,38 €	84,27 €

Dimensions en mm

# Module 0,8

## REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)			Prix Uni. 1 à 5	
Inox 303	Inox 316	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Inox 303	Inox 316	Masse (kg)	Inox 303	Inox 316
PSG0.8-60S	PSG0.8-60SL	60	48,0	49,6	10	40	0,109 - 0,050	5,57	4,33	0,204	75,10 €	86,24 €
PSG0.8-62S	PSG0.8-62SL	62	49,6	51,2	10	40	0,109 - 0,050	5,76	4,48	0,212	77,56 €	89,06 €
PSG0.8-65S	PSG0.8-65SL	65	52,0	53,6	10	40	0,122 - 0,055	6,04	4,69	0,224	83,11 €	95,45 €
PSG0.8-68S	PSG0.8-68SL	68	54,4	56,0	10	40	0,122 - 0,055	6,31	4,91	0,237	87,40 €	100,34 €
PSG0.8-70S	PSG0.8-70SL	70	56,0	57,6	10	40	0,122 - 0,055	6,50	5,06	0,246	89,22 €	102,42 €
PSG0.8-72S	PSG0.8-72SL	72	57,6	59,2	10	40	0,122 - 0,055	6,69	5,20	0,255	91,13 €	104,63 €
PSG0.8-75S	PSG0.8-75SL	75	60,0	61,6	10	50	0,122 - 0,055	6,96	5,42	0,326	97,26 €	111,65 €
PSG0.8-78S	PSG0.8-78SL	78	62,4	64,0	10	50	0,122 - 0,055	7,24	5,63	0,340	98,70 €	113,31 €
PSG0.8-80S	PSG0.8-80SL	80	64,0	65,6	10	50	0,122 - 0,055	9,51	7,40	0,351	100,68 €	115,61 €
PSG0.8-82S	PSG0.8-82SL	82	65,6	67,2	10	50	0,122 - 0,055	9,75	7,58	0,361	102,13 €	117,26 €
PSG0.8-85S	PSG0.8-85SL	85	68,0	69,6	10	50	0,122 - 0,055	10,10	7,86	0,377	104,33 €	119,79 €
PSG0.8-90S	PSG0.8-90SL	90	72,0	73,6	10	65	0,122 - 0,055	10,70	8,32	0,513	107,67 €	123,64 €
PSG0.8-95S	PSG0.8-95SL	95	76,0	77,6	10	65	0,122 - 0,055	11,29	8,78	0,543	119,21 €	136,88 €
PSG0.8-100S	PSG0.8-100SL	100	80,0	81,6	14	65	0,122 - 0,055	14,33	11,15	0,564	120,82 €	138,72 €
PSG0.8-110S	PSG0.8-110SL	110	88,0	89,6	14	70	0,123 - 0,053	15,05	11,70	0,673	151,21 €	173,64 €
PSG0.8-120S	PSG0.8-120SL	120	96,0	97,6	14	70	0,123 - 0,053	15,77	12,26	0,747	171,03 €	196,39 €

Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 €/min  
+ prix appel


cial2@hpceurope.com

**HPC**

Tome 4 2016

4 399

## Nos autres produits



PX\_PO  
Poignée de portage,  
standard



M0  
Couple roue et vis  
sans fin, Acier non  
trempé



RFV50  
Réducteur à roue et  
vis sans fin inox,  
jusqu'à 80Nm



Gdal  
Cardan double série  
éco, Sollicitation  
légère



RBGtc  
Roulette pivotante à  
trou central, Acier -  
Caoutchouc gris - à  
dou...



NCT  
Noix de connexion, A  
angle fixe



RHTplss  
Roulette Hautes  
températures,  
jusqu'à 200kg



SSG2\_304L  
Engrenage droit inox,  
Inox 304L



BLHB20  
Renvoi d'angle,  
jusqu'à 1,77 Nm



BLHB60  
Renvoi d'angle,  
jusqu'à 70 Nm



UFX  
Bandage de rechange  
UNEFLEX®, éco



SCR  
Insert pour ventouse,  
Adaptateur pour  
insert

## Produits complémentaires



PSG08  
Engrenage droit de  
précision, Acier  
35NCD6 prétraité