

# Module Engrenage droit traité retaillé 1,25 Acier cémenté trempé



- **Qualité grade 6e25 DIN 3961 (AGMA Q11)**
- Matière : acier 20NCD2 cémenté trempé 58HRC
- Denture taillée selon DIN 867
- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%

## Principe skive

- Après taillage précis de la denture, l'engrenage est cémenté trempé, puis la denture est retaillée de nouveau pour éliminer les déformations dues au traitement.

Qualité grade 6e25

## Options

- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (JS9)
- Trou taraudé
- Trou de goupille

## Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min
- Le grade et les tolérances de taillage sont établis avant traitement thermique.


## REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Z	ØP	ØD	ØA	ØM		Jeu (mm)	Couple (Nm)	Masse (kg)	Prix Uni. de 1 à 5
	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	Clavette				
PSG1.25-18HCK	18	22,50	25,00	6	15	2	0,097 - 0,046	12,08	0,050	120,14 €
PSG1.25-19HCK	19	23,75	26,25	6	15	2	0,097 - 0,046	12,75	0,055	122,63 €
PSG1.25-20HCK	20	25,00	27,50	6	15	2	0,108 - 0,052	16,97	0,059	124,42 €
PSG1.25-21HCK	21	26,25	28,75	8	20	2	0,108 - 0,052	17,82	0,073	128,33 €
PSG1.25-22HCK	22	27,50	30,00	8	20	2	0,108 - 0,052	18,67	0,079	130,19 €
PSG1.25-23HCK	23	28,75	31,25	8	20	2	0,108 - 0,052	19,52	0,084	130,78 €
PSG1.25-24HCK	24	30,00	32,50	8	22	2	0,108 - 0,052	20,36	0,096	131,51 €
PSG1.25-25HCK	25	31,25	33,75	8	22	2	0,109 - 0,050	21,21	0,102	136,98 €
PSG1.25-26HCK	26	32,50	35,00	8	22	2	0,109 - 0,050	22,50	0,108	141,88 €
PSG1.25-27HCK	27	33,75	36,25	8	22	2	0,109 - 0,050	23,37	0,114	144,80 €
PSG1.25-28HCK	28	35,00	37,50	8	25	2	0,109 - 0,050	24,23	0,132	148,06 €
PSG1.25-29HCK	29	36,25	38,75	8	25	2	0,109 - 0,050	25,10	0,138	151,91 €
PSG1.25-30HCK	30	37,50	40,00	8	25	2	0,109 - 0,050	25,80	0,145	154,47 €
PSG1.25-32HCK	32	40,00	42,50	8	25	2	0,109 - 0,050	27,52	0,160	158,45 €
PSG1.25-35HCK	35	43,75	46,25	10	30	3	0,109 - 0,050	30,10	0,200	163,83 €
PSG1.25-38HCK	38	47,50	50,00	10	30	3	0,109 - 0,050	32,68	0,226	170,49 €
PSG1.25-40HCK	40	50,00	52,50	10	30	3	0,120 - 0,057	38,26	0,264	176,78 €
PSG1.25-42HCK	42	52,50	55,00	10	30	3	0,122 - 0,055	40,17	0,245	178,05 €
PSG1.25-45HCK	45	56,25	58,75	10	30	3	0,122 - 0,055	43,04	0,296	180,65 €
PSG1.25-48HCK	48	60,00	62,50	10	40	3	0,122 - 0,055	45,91	0,383	182,19 €

Dimensions en mm

# Module 1,25



## REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix		-5%	-10%	Sur demande

Références	Z	ØP	ØD	ØA	ØM	Jeu (mm)	Couple (Nm)	Masse (kg)	Prix Uni. de 1 à 5
	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	Clavette			
PSG1.25-50HCK	50	62,50	65,00	10	40	3	0,122 - 0,055	51,90	0,407 201,07 €
PSG1.25-52HCK	52	65,00	67,50	10	40	3	0,122 - 0,055	53,98	0,431 207,02 €
PSG1.25-55HCK	55	68,75	71,25	10	40	3	0,122 - 0,055	57,09	0,469 215,68 €
PSG1.25-58HCK	58	72,50	75,00	10	40	3	0,122 - 0,055	60,20	0,510 222,20 €
PSG1.25-60HCK	60	75,00	77,50	10	50	3	0,122 - 0,055	64,85	0,608 227,32 €
PSG1.25-62HCK	62	77,50	80,00	10	50	3	0,122 - 0,055	67,01	0,637 234,80 €
PSG1.25-65HCK	65	81,25	83,75	10	50	3	0,123 - 0,053	70,25	0,683 251,61 €
PSG1.25-68HCK	68	85,00	87,50	10	50	3	0,123 - 0,053	73,49	0,731 264,58 €
PSG1.25-70HCK	70	87,50	90,00	10	50	3	0,123 - 0,053	75,65	0,764 270,05 €
PSG1.25-72HCK	72	90,00	92,50	10	50	3	0,123 - 0,053	77,82	0,798 275,89 €
PSG1.25-75HCK	75	93,75	96,25	10	60	3	0,123 - 0,053	81,06	0,935 294,31 €
PSG1.25-78HCK	78	97,50	100,00	10	60	3	0,123 - 0,053	84,30	0,991 298,75 €
PSG1.25-80HCK	80	100,00	102,50	10	60	3	0,138 - 0,064	90,66	1,029 304,79 €
PSG1.25-82HCK	82	102,50	105,00	10	60	3	0,138 - 0,064	92,92	1,067 309,13 €
PSG1.25-85HCK	85	106,25	108,75	10	60	3	0,138 - 0,064	96,32	1,128 315,82 €
PSG1.25-90HCK	90	112,50	115,00	10	65	3	0,138 - 0,064	101,99	1,281 325,95 €
PSG1.25-95HCK	95	118,75	121,25	10	65	3	0,138 - 0,064	107,66	1,392 360,86 €
PSG1.25-100HCK	100	125,00	127,50	14	65	5	0,140 - 0,062	115,95	1,494 365,63 €
PSG1.25-110HCK	110	137,50	140,00	14	70	5	0,140 - 0,062	121,74	1,798 457,69 €
PSG1.25-120HCK	120	150,00	152,50	14	70	5	0,140 - 0,062	127,54	2,075 517,59 €

Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 €/min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

**HPC**

Tome ④ 2016

④ 441

## Nos autres produits



PVL

Petit volant à lobes,  
Polyamide



BABss

Broche à billes inox  
303, Inox 303



CLQassortiment

Cliquant en  
assortiment,  
Cliquants en  
assortiment



P60

Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
118 Nm



SHS

Vis épaulée inox 303,  
Inox 303



BPPss

Palier tôle à charge  
légère inox, Inox



HAS

Axe épaulé à tête  
plate fendue DIN923,  
Axe épaulé à tête  
pla...



BRI

Accessoires pour  
panneau, Bride pour  
panneau



SDA

Doigt d'indexage -  
Support, fixation  
parallèle au verrou



GP75

Grenouillère ressort à  
biellettes, Standard  
(GP75)



BPHT

Bille porteuse à  
visser, Forte



RCC\_RCX

Rondelle à portée  
sphérique DIN6319,  
concave

Produits complémentaires