

Module Engrenage droit

1,0



Inox 303

Inox 316



- **Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)**

- Matière :

inox 303

inox 316

- Denture taillée selon DIN 867

- Épaisseur de dent selon DIN 3967

- Rendement proche de 98%

Options

- Changement d'alésage (H7)

- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (JS9)

- Trou taraudé

- Trou de goupille

Qualité grade 7e25

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.


REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)	Masse		Prix Uni. 1 à 5	
Inox 303	Inox 316	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Inox 303	Inox 316	(kg)	Inox 303	Inox 316
PSG1.0-18S	PSG1.0-18SL	18	18	20	5	15	0,127 - 0,053	1,06	0,82	0,034	42,31	48,62
PSG1.0-19S	PSG1.0-19SL	19	19	21	5	15	0,128 - 0,052	1,12	0,87	0,036	42,97	49,37
PSG1.0-20S	PSG1.0-20SL	20	20	22	5	15	0,128 - 0,052	1,49	1,16	0,038	44,35	50,93
PSG1.0-21S	PSG1.0-21SL	21	21	23	5	15	0,128 - 0,052	1,56	1,21	0,041	44,65	51,23
PSG1.0-22S	PSG1.0-22SL	22	22	24	5	15	0,128 - 0,052	1,64	1,27	0,044	45,29	52,00
PSG1.0-23S	PSG1.0-23SL	23	23	25	5	15	0,128 - 0,052	1,71	1,33	0,046	45,45	52,21
PSG1.0-24S	PSG1.0-24SL	24	24	26	6	20	0,128 - 0,052	1,78	1,39	0,061	45,73	52,52
PSG1.0-25S	PSG1.0-25SL	25	25	27	6	20	0,128 - 0,052	1,86	1,45	0,064	47,65	54,69
PSG1.0-26S	PSG1.0-26SL	26	26	28	6	20	0,128 - 0,052	2,27	1,77	0,067	49,37	56,67
PSG1.0-27S	PSG1.0-27SL	27	27	29	6	20	0,128 - 0,052	2,36	1,84	0,070	50,36	57,84
PSG1.0-28S	PSG1.0-28SL	28	28	30	6	20	0,128 - 0,052	2,45	1,90	0,074	51,46	59,13
PSG1.0-29S	PSG1.0-29SL	29	29	31	8	25	0,128 - 0,052	2,54	1,97	0,091	52,84	60,67
PSG1.0-30S	PSG1.0-30SL	30	30	32	8	25	0,128 - 0,052	2,89	2,24	0,094	53,71	61,67
PSG1.0-32S	PSG1.0-32SL	32	32	34	8	25	0,129 - 0,051	3,08	2,39	0,102	55,07	63,26
PSG1.0-35S	PSG1.0-35SL	35	35	37	8	25	0,129 - 0,051	3,37	2,62	0,114	56,98	65,42
PSG1.0-38S	PSG1.0-38SL	38	38	40	10	34	0,129 - 0,051	3,66	2,84	0,163	59,30	68,06
PSG1.0-40S	PSG1.0-40SL	40	40	42	10	34	0,129 - 0,051	4,92	3,82	0,173	61,45	70,58
PSG1.0-42S	PSG1.0-42SL	42	42	44	10	34	0,129 - 0,051	5,16	4,02	0,183	61,96	71,09
PSG1.0-45S	PSG1.0-45SL	45	45	47	10	34	0,129 - 0,051	5,53	4,30	0,199	62,83	72,14
PSG1.0-48S	PSG1.0-48SL	48	48	50	10	34	0,129 - 0,051	5,90	4,59	0,217	63,33	72,71
PSG1.0-50S	PSG1.0-50SL	50	50	52	10	34	0,129 - 0,051	7,29	5,67	0,229	69,89	80,27

Dimensions en mm

Module 1,0

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5				
Inox 303	Inox 316	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Inox 303	Inox 316	Inox 303	Inox 316	(kg)	Inox 303	Inox 316	
PSG1.0-52S	PSG1.0-52SL	52	52	54	10	40	0,171 - 0,069	7,58	5,90	0,275		71,97	€	82,63	€
PSG1.0-55S	PSG1.0-55SL	55	55	57	10	40	0,171 - 0,069	8,02	6,24	0,295		75,00	€	86,09	€
PSG1.0-58S	PSG1.0-58SL	58	58	60	10	40	0,171 - 0,069	8,45	6,58	0,317		77,27	€	88,71	€
PSG1.0-60S	PSG1.0-60SL	60	60	62	10	40	0,171 - 0,069	10,41	8,09	0,331		79,03	€	90,81	€
PSG1.0-62S	PSG1.0-62SL	62	62	64	10	40	0,171 - 0,069	10,75	8,36	0,347		81,62	€	93,78	€
PSG1.0-65S	PSG1.0-65SL	65	65	67	10	50	0,171 - 0,069	11,27	8,77	0,438		87,48	€	100,44	€
PSG1.0-68S	PSG1.0-68SL	68	68	70	10	50	0,171 - 0,069	11,79	9,17	0,463		92,00	€	105,65	€
PSG1.0-70S	PSG1.0-70SL	70	70	72	10	50	0,171 - 0,069	12,14	9,44	0,481		93,93	€	107,86	€
PSG1.0-72S	PSG1.0-72SL	72	72	74	10	50	0,171 - 0,069	12,49	9,71	0,498		95,95	€	110,20	€
PSG1.0-75S	PSG1.0-75SL	75	75	77	10	50	0,171 - 0,069	13,01	10,12	0,526		102,34	€	117,53	€
PSG1.0-78S	PSG1.0-78SL	78	78	80	10	60	0,171 - 0,069	13,53	10,52	0,638		103,91	€	119,35	€
PSG1.0-80S	PSG1.0-80SL	80	80	82	10	60	0,171 - 0,069	17,76	13,82	0,658		106,00	€	121,70	€
PSG1.0-82S	PSG1.0-82SL	82	82	84	10	60	0,173 - 0,067	18,21	14,16	0,678		107,55	€	123,49	€
PSG1.0-85S	PSG1.0-85SL	85	85	87	10	60	0,173 - 0,067	18,87	14,68	0,709		109,87	€	126,13	€
PSG1.0-90S	PSG1.0-90SL	90	90	92	10	60	0,173 - 0,067	19,98	15,54	0,764		113,37	€	130,15	€
PSG1.0-95S	PSG1.0-95SL	95	95	97	10	60	0,173 - 0,067	21,09	16,41	0,822		125,49	€	144,08	€
PSG1.0-100S	PSG1.0-100SL	100	100	102	14	70	0,173 - 0,067	23,75	18,76	0,968		127,15	€	146,01	€
PSG1.0-110S	PSG1.0-110SL	110	110	112	14	70	0,173 - 0,067	26,12	20,63	1,099		159,16	€	182,74	€
PSG1.0-120S	PSG1.0-120SL	120	120	122	14	70	0,173 - 0,067	28,49	22,51	1,244		180,04	€	206,71	€

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel


cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 4 2016

4 403

Nos autres produits



T5courroie

Courroie fermée type T, T5 Polyuréthane armature acier



BOX-TOR-B

Coffret de joints toriques en nitrile, 20,38 x 1,78mm à 50,16 x 5,34




CHML63

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 138 Nm - Avec limiteur ...



NCT

Noix de connexion, A angle fixe



RPP5

Courroie pour transmission RPP, RPP5



HBM

Douille de réglage seule, Douille de réglage



PCF4

Suspension conique de fixation, Plaque de base carrée



BAC105

Bac à bec, 8mm




VRSSss

Anneau de levage orientable mâle inox, Orientable mâle inox



H1

Engrenage hélicoïdal axes croisés, Plastique usiné



PRF_JL4

Joint à lèvres pour panneau pour profilé aluminium, joint à



GMK17_R

Profil conique guide rond, Conique - guide rond

Produits complémentaires



PSG1S

Engrenage droit de précision, Inox 303



PSG1

Engrenage droit de précision, Acier 35NCD6 prétraité