


Module Engrenage droit

2,5 Delrin ou Peek



- **Qualité grade 8e25 DIN 3961 (AGMA Q9)**

- Matière :

Delrin POM (Blanc)

Peek GF30® (Marron clair)

- Denture taillée selon DIN 867

- Epaisseur de dent selon DIN 3967

- Rendement proche de 98%

Options

- Changement d'alésage (H7)

- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (JS9)

- Trou taraudé

- Trou de goupille

Qualité grade 8e25

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni.	1 à 5
Delrin	Peek	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Delrin	Peek	Delrin (kg)	Delrin	Peek
PSG2.5-18DL	PSG2.5-18PK	18	45,0	50,0	14	35	0,129 - 0,051	4,78	5,40	0,078	66,37 €	
PSG2.5-19DL	PSG2.5-19PK	19	47,5	52,5	14	35	0,129 - 0,051	5,38	6,08	0,085	68,17 €	
PSG2.5-20DL	PSG2.5-20PK	20	50,0	55,0	14	35	0,129 - 0,051	6,02	6,81	0,091	70,66 €	
PSG2.5-21DL	PSG2.5-21PK	21	52,5	57,5	14	35	0,171 - 0,069	6,70	7,58	0,098	72,36 €	
PSG2.5-22DL	PSG2.5-22PK	22	55,0	60,0	14	35	0,171 - 0,069	7,43	8,40	0,106	75,00 €	
PSG2.5-23DL	PSG2.5-23PK	23	57,5	62,5	16	45	0,171 - 0,069	8,20	9,27	0,132	76,90 €	
PSG2.5-24DL	PSG2.5-24PK	24	60,0	65,0	16	45	0,171 - 0,069	9,01	10,19	0,140	79,09 €	
PSG2.5-25DL	PSG2.5-25PK	25	62,5	67,5	16	45	0,171 - 0,069	9,87	11,17	0,149	83,42 €	
PSG2.5-26DL	PSG2.5-26PK	26	65,0	70,0	16	45	0,171 - 0,069	10,77	12,19	0,157	87,63 €	
PSG2.5-27DL	PSG2.5-27PK	27	67,5	72,5	16	45	0,171 - 0,069	11,72	13,27	0,167	89,49 €	
PSG2.5-28DL	PSG2.5-28PK	28	70,0	75,0	16	45	0,171 - 0,069	12,72	14,39	0,176	91,83 €	
PSG2.5-29DL	PSG2.5-29PK	29	72,5	77,5	18	55	0,171 - 0,069	13,77	15,58	0,210	94,84 €	
PSG2.5-30DL	PSG2.5-30PK	30	75,0	80,0	18	55	0,171 - 0,069	14,86	16,81	0,220	98,08 €	
PSG2.5-32DL	PSG2.5-32PK	32	80,0	85,0	18	55	0,171 - 0,069	17,20	19,46	0,241	103,99 €	
PSG2.5-35DL	PSG2.5-35PK	35	87,5	92,5	18	55	0,173 - 0,067	21,08	23,85	0,276	110,20 €	
PSG2.5-38DL	PSG2.5-38PK	38	95,0	100,0	20	70	0,173 - 0,067	25,42	28,76	0,361	121,11 €	
PSG2.5-40DL	PSG2.5-40PK	40	100,0	105,0	20	70	0,173 - 0,067	28,58	32,34	0,388	125,88 €	
PSG2.5-42DL	PSG2.5-42PK	42	105,0	110,0	20	70	0,173 - 0,067	31,96	36,17	0,416	130,88 €	
PSG2.5-45DL	PSG2.5-45PK	45	112,5	117,5	20	70	0,173 - 0,067	37,45	42,38	0,461	135,53 €	
PSG2.5-48DL	PSG2.5-48PK	48	120,0	125,0	20	70	0,173 - 0,067	43,46	49,17	0,509	145,19 €	
PSG2.5-50DL	PSG2.5-50PK	50	125,0	130,0	20	70	0,175 - 0,065	47,75	54,02	0,543	153,20 €	

Dimensions en mm

Sur demande

Nos autres produits



MLY_SS
Manille lyre inox à
piton à œil, Inox



RFK28C
Réducteur hypoïde
inox, jusqu'à 130Nm



CLQassortiment
Cliquant en
assortiment,
Cliquants en
assortiment



FRTD_FRND
Amortisseur rotatif,
>=5Ncm



SLBW
Bouton d'indexage,
Acier à souder



DOMI80
Accessoires de liaison,
Platine



MAX26
Motoréducteur 12V et
24V DC, de 0,075 à
0,6Nm



BOXKU
Coffret de clavettes
disque NFE22179,
Coffret clavettes
disque acier



GBS
Ecras épaulé pour vis
à billes, Ecras épaulé



SLB
Bouton d'indexage,
inox



PR40
Pied fixable à rotule,
Ø 50



BCFH
Bouton champignon
Hygienic Usit®, avec
filetage - collerette
haute

Produits complémentaires