

# Module Engrenage droit

## 2,0



- Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)
- Matière :
  - inox 303
  - inox 316
- Denture taillée selon DIN 867
- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%



### Options

- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (J59)
- Trou taraudé
- Trou de goupille

### Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.

Qualité grade 7e25


### REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références		Z	ØP	ØD	ØA	ØM	Jeu	Couple (Nm)	Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Inox 303	Inox 316	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Inox 303 Inox 316	(kg)	Inox 303	Inox 316
PSG2.0-18S	PSG2.0-18SL	18	36	40	10	30	0,129 - 0,051	7,37 5,73	0,249	83,29 €	95,60 €
PSG2.0-19S	PSG2.0-19SL	19	38	42	10	30	0,129 - 0,051	7,78 6,05	0,267	85,16 €	97,82 €
PSG2.0-20S	PSG2.0-20SL	20	40	44	10	30	0,129 - 0,051	10,35 8,05	0,287	86,96 €	99,82 €
PSG2.0-21S	PSG2.0-21SL	21	42	46	12	35	0,129 - 0,051	10,87 8,46	0,337	89,27 €	102,49 €
PSG2.0-22S	PSG2.0-22SL	22	44	48	12	35	0,129 - 0,051	11,39 8,86	0,358	90,60 €	104,07 €
PSG2.0-23S	PSG2.0-23SL	23	46	50	12	35	0,129 - 0,051	11,91 9,26	0,380	92,55 €	106,24 €
PSG2.0-24S	PSG2.0-24SL	24	48	52	12	35	0,129 - 0,051	12,43 9,66	0,404	94,59 €	108,57 €
PSG2.0-25S	PSG2.0-25SL	25	50	54	12	35	0,129 - 0,051	12,94 10,07	0,428	99,85 €	114,63 €
PSG2.0-26S	PSG2.0-26SL	26	52	56	12	35	0,171 - 0,069	15,84 12,32	0,454	103,03 €	118,31 €
PSG2.0-27S	PSG2.0-27SL	27	54	58	12	35	0,171 - 0,069	16,44 12,79	0,480	106,68 €	122,51 €
PSG2.0-28S	PSG2.0-28SL	28	56	60	12	35	0,171 - 0,069	17,05 13,26	0,507	109,00 €	125,16 €

Dimensions en mm

# Module 2,0



## REMISES

<b>Qté</b>	1+	6+	19+	50+
<b>Rem.</b>	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références		Z	ØP	ØD	ØA	ØM	Jeu	Couple (Nm)	Masse		Prix Uni. 1 à 5	
Inox 303	Inox 316	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Inox 303	Inox 316	(kg)	Inox 303	Inox 316
PSG2.0-29S	PSG2.0-29SL	29	58	62	14	45	0,171 - 0,069	17,66	13,74	0,623	111,77 €	128,30 €
PSG2.0-30S	PSG2.0-30SL	30	60	64	14	45	0,171 - 0,069	20,10	15,63	0,653	114,20 €	131,12 €
PSG2.0-32S	PSG2.0-32SL	32	64	68	14	45	0,171 - 0,069	21,44	16,68	0,714	124,06 €	142,44 €
PSG2.0-35S	PSG2.0-35SL	35	70	74	14	45	0,171 - 0,069	23,45	18,24	0,815	136,90 €	157,21 €
PSG2.0-38S	PSG2.0-38SL	38	76	80	14	45	0,171 - 0,069	25,46	19,80	0,924	150,29 €	111,33 €
PSG2.0-40S	PSG2.0-40SL	40	80	84	16	55	0,171 - 0,069	34,24	26,63	1,113	156,65 €	179,82 €
PSG2.0-42S	PSG2.0-42SL	42	84	88	16	55	0,173 - 0,067	35,96	27,97	1,194	161,45 €	185,37 €
PSG2.0-45S	PSG2.0-45SL	45	90	94	16	55	0,173 - 0,067	38,52	29,96	1,325	168,43 €	193,37 €
PSG2.0-48S	PSG2.0-48SL	48	96	100	16	55	0,173 - 0,067	41,09	31,96	1,464	181,40 €	208,30 €
PSG2.0-50S	PSG2.0-50SL	50	100	104	20	65	0,173 - 0,067	50,76	39,48	1,677	194,22 €	222,96 €
PSG2.0-52S	PSG2.0-52SL	52	104	108	20	65	0,173 - 0,067	52,79	41,06	1,779	201,40 €	231,33 €
PSG2.0-55S	PSG2.0-55SL	55	110	114	20	65	0,173 - 0,067	55,83	43,42	1,940	227,43 €	261,18 €
PSG2.0-58S	PSG2.0-58SL	58	116	120	20	65	0,173 - 0,067	58,88	45,79	2,109	241,21 €	276,96 €
PSG2.0-60S	PSG2.0-60SL	60	120	124	20	65	0,173 - 0,067	72,48	56,37	2,227	247,34 €	284,01 €
PSG2.0-62S	PSG2.0-62SL	62	124	128	20	65	0,175 - 0,065	74,90	58,25	2,350	253,37 €	290,90 €

Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 4 2016

4 415

## Nos autres produits



TUBE25\_25

Tube carré,  
Aluminium ou Inox



FUSS

Ecroû autofreiné pour  
roulement, Ecroû  
autofreiné - rondelle  
inox



CAP881

Chaîne à palette à  
flexion, Etroite série  
881



RCC\_RCX

Rondelle à portée  
sphérique DIN6319,  
convexe



GGB

Ecroû à oreilles,  
Borgne



PF30

Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
8,80 Nm



DH

Goupille pleine,  
standard DIN 6325



INS150

Insert auto-taraudeur  
filet large à collerette,  
Filet large à colle...



GALRUB

Galet pour convoyeur,  
Caoutchouc



DOMI50

Chariot de réglage  
Domino 50, Chariot  
DOMILINE 50 avec



MDR

Manille droite à pignon  
à œil, Acier



ATZYSS

Amortisseur élastique  
inox diablo, Inox

## Produits complémentaires



PSG2

Engrenage droit de  
précision, Acier  
35NCD6 prétraité



PSG2S

Engrenage droit de  
précision, Inox 303