

# Engrenage droit

Inox 303

Inox 316

# Module 3,0


- Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)
- Matière :
  - inox 303
  - inox 316
- Denture taillée selon DIN 867
- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%

## Options

- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (J59)
- Trou taraudé
- Trou de goupille

## Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.



Qualité grade 7e25

## REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Inox 303	Inox 316	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Inox 303	Inox 316	(kg)	Inox 303	Inox 316
PSG3.0-18S	PSG3.0-18SL	18	54	60	14	45	0,171 - 0,069	22,94	17,84	0,851	99,44	114,20
PSG3.0-19S	PSG3.0-19SL	19	57	63	14	45	0,171 - 0,069	24,21	18,83	0,913	103,16	118,47
PSG3.0-20S	PSG3.0-20SL	20	60	66	14	45	0,171 - 0,069	32,22	25,06	0,978	106,57	122,39
PSG3.0-21S	PSG3.0-21SL	21	63	69	16	55	0,171 - 0,069	33,83	26,32	1,213	110,05	126,37
PSG3.0-22S	PSG3.0-22SL	22	66	72	16	55	0,171 - 0,069	35,45	27,57	1,285	113,84	130,69
PSG3.0-23S	PSG3.0-23SL	23	69	75	16	55	0,171 - 0,069	37,06	28,82	1,360	117,47	134,87
PSG3.0-24S	PSG3.0-24SL	24	72	78	16	55	0,171 - 0,069	38,67	30,08	1,439	120,82	138,72
PSG3.0-25S	PSG3.0-25SL	25	75	81	16	55	0,171 - 0,069	40,28	31,33	1,521	128,14	147,13
PSG3.0-26S	PSG3.0-26SL	26	78	84	16	55	0,171 - 0,069	49,28	38,33	1,607	135,50	155,59
PSG3.0-27S	PSG3.0-27SL	27	81	87	16	55	0,173 - 0,067	51,18	39,81	1,696	138,76	159,29
PSG3.0-28S	PSG3.0-28SL	28	84	90	16	55	0,173 - 0,067	53,07	41,28	1,789	142,56	163,71
PSG3.0-29S	PSG3.0-29SL	29	87	93	18	70	0,173 - 0,067	54,97	42,75	2,212	148,43	170,41
PSG3.0-30S	PSG3.0-30SL	30	90	96	18	70	0,173 - 0,067	62,55	48,65	2,312	153,77	176,57
PSG3.0-32S	PSG3.0-32SL	32	96	102	18	70	0,173 - 0,067	66,72	51,89	2,520	165,01	189,44
PSG3.0-35S	PSG3.0-35SL	35	105	111	18	70	0,173 - 0,067	72,98	56,76	2,859	191,12	219,43
PSG3.0-38S	PSG3.0-38SL	38	114	120	18	70	0,173 - 0,067	79,23	61,62	3,228	205,10	235,50
PSG3.0-40S	PSG3.0-40SL	40	120	126	18	70	0,173 - 0,067	106,57	82,89	3,491	210,87	242,14

Dimensions en mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 4 2016

4 419

## Nos autres produits



RBN

Roue à bandage,  
Caoutchouc - jante  
polypropylène



SH2

Engrenage hélicoïdal  
axes parallèles,  
Plastique usiné  
(delrin)



ACL-PLAngle

Plaque de liaison pour  
profilé aluminium,  
Connexion d'angle



BCM\_TP

Brosse cylindrique  
modulaire, Fil  
Tampico



PCS37

Pignon à chaîne acier,  
9,525mm (DIN06B-1)



GGB

Eroue à oreilles,  
Taroudage traversant



CHA1056-UPA

Charnière en façade  
polyamide moulé,  
Polyamide noir



GLT3-76

Glissières  
téléscopiques acier,  
Extension intégrale




NK27

Guidage miniature  
Drylin® N, Largeur 27  
mm



SH0

Engrenage hélicoïdal  
axes parallèles,  
Plastique usiné



RPP

Plaque de jonction  
type RPP, RPP5



PR105

Pied à rotule Ø103, Ø  
103

## Produits complémentaires



PSG35

Engrenage droit de  
précision, Inox 303



PSG3

Engrenage droit de  
précision, Acier  
35NCD6 prétraité