

Engrenage droit

Inox 303

Inox 316

Module 3,0


- Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)
- Matière :
 - inox 303
 - inox 316
- Denture taillée selon DIN 867
- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%

Options

- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (JS9)
- Trou taraudé
- Trou de goupille

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.



Qualité grade 7e25

REMISES

| Qté | 1+ | 6+ | 19+ | 50+ |
|------|------|-----|------|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | -10% | Sur demande |

| Références | | Z | OP | OD | OA | OM | Jeu | Masse | | Prix Uni. 1 à 5 | | |
|------------|-------------|-------|----------|-----------|---------|-------|---------------|-------------|----------|-----------------|----------|----------|
| Inox 303 | Inox 316 | Dents | Primitif | Extérieur | Alésage | Moyeu | (mm) | Couple (Nm) | Inox 303 | Inox 303 | Inox 316 | |
| | | | | | | | | | (kg) | | | |
| PSG3.0-18S | PSG3.0-18SL | 18 | 54 | 60 | 14 | 45 | 0,171 - 0,069 | 22,94 | 17,84 | 0,851 | 99,44 € | 114,20 € |
| PSG3.0-19S | PSG3.0-19SL | 19 | 57 | 63 | 14 | 45 | 0,171 - 0,069 | 24,21 | 18,83 | 0,913 | 103,16 € | 118,47 € |
| PSG3.0-20S | PSG3.0-20SL | 20 | 60 | 66 | 14 | 45 | 0,171 - 0,069 | 32,22 | 25,06 | 0,978 | 106,57 € | 122,39 € |
| PSG3.0-21S | PSG3.0-21SL | 21 | 63 | 69 | 16 | 55 | 0,171 - 0,069 | 33,83 | 26,32 | 1,213 | 110,05 € | 126,37 € |
| PSG3.0-22S | PSG3.0-22SL | 22 | 66 | 72 | 16 | 55 | 0,171 - 0,069 | 35,45 | 27,57 | 1,285 | 113,84 € | 130,69 € |
| PSG3.0-23S | PSG3.0-23SL | 23 | 69 | 75 | 16 | 55 | 0,171 - 0,069 | 37,06 | 28,82 | 1,360 | 117,47 € | 134,87 € |
| PSG3.0-24S | PSG3.0-24SL | 24 | 72 | 78 | 16 | 55 | 0,171 - 0,069 | 38,67 | 30,08 | 1,439 | 120,82 € | 138,72 € |
| PSG3.0-25S | PSG3.0-25SL | 25 | 75 | 81 | 16 | 55 | 0,171 - 0,069 | 40,28 | 31,33 | 1,521 | 128,14 € | 147,13 € |
| PSG3.0-26S | PSG3.0-26SL | 26 | 78 | 84 | 16 | 55 | 0,171 - 0,069 | 49,28 | 38,33 | 1,607 | 135,50 € | 155,59 € |
| PSG3.0-27S | PSG3.0-27SL | 27 | 81 | 87 | 16 | 55 | 0,173 - 0,067 | 51,18 | 39,81 | 1,696 | 138,76 € | 159,29 € |
| PSG3.0-28S | PSG3.0-28SL | 28 | 84 | 90 | 16 | 55 | 0,173 - 0,067 | 53,07 | 41,28 | 1,789 | 142,56 € | 163,71 € |
| PSG3.0-29S | PSG3.0-29SL | 29 | 87 | 93 | 18 | 70 | 0,173 - 0,067 | 54,97 | 42,75 | 2,212 | 148,43 € | 170,41 € |
| PSG3.0-30S | PSG3.0-30SL | 30 | 90 | 96 | 18 | 70 | 0,173 - 0,067 | 62,55 | 48,65 | 2,312 | 153,77 € | 176,57 € |
| PSG3.0-32S | PSG3.0-32SL | 32 | 96 | 102 | 18 | 70 | 0,173 - 0,067 | 66,72 | 51,89 | 2,520 | 165,01 € | 189,44 € |
| PSG3.0-35S | PSG3.0-35SL | 35 | 105 | 111 | 18 | 70 | 0,173 - 0,067 | 72,98 | 56,76 | 2,859 | 191,12 € | 219,43 € |
| PSG3.0-38S | PSG3.0-38SL | 38 | 114 | 120 | 18 | 70 | 0,173 - 0,067 | 79,23 | 61,62 | 3,228 | 205,10 € | 235,50 € |
| PSG3.0-40S | PSG3.0-40SL | 40 | 120 | 126 | 18 | 70 | 0,173 - 0,067 | 106,57 | 82,89 | 3,491 | 210,87 € | 242,14 € |

Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 4 2016

4 419


Nos autres produits



WS16
Rail Drylin® W, Rail



Gal-cardan
Cardan simple série éco, Sollicitation légère



B
Engrenage conique acier, 1:1



CHT
Moteur AC asynchrone triphasé, 0,09kW



APB_T
Axe taraudé pour brides, Taraudé



NAST
Galet de came, Avec bague intérieure



RURt
Roulette pivotante à trou central, Polyuréthane - jante aluminium ...



RBNpl
Roulette fixe à platine, Acier - Caoutchouc



RPCtc
Roulette pivotante à trou central, Acier - Polyamide



BPVM
Bille porteuse vissable miniature, Miniature à visser



VQT
Verrou quart de tour pour bridage, Bouton plastique ou Inox



FBL6000_K1
Brosse au mètre, Polyamide 6 noir - petite taille

Produits complémentaires



PSG3S
Engrenage droit de précision, Inox 303



PSG3
Engrenage droit de précision, Acier 35NCD6 prétraité