

# Engrenage droit

Inox 303

Inox 316

# Module 3,0

- Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)
- Matière :
  - inox 303
  - inox 316
- Denture taillée selon DIN 867
- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%




## Options

- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (JS9)
- Trou taraudé
- Trou de goupille

## Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.



Qualité grade 7e25

## REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Masse		Prix Uni. 1 à 5		
Inox 303	Inox 316	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Couple (Nm)	Inox 303	Inox 303	Inox 316	
								(kg)				
PSG3.0-18S	PSG3.0-18SL	18	54	60	14	45	0,171 - 0,069	22,94	17,84	0,851	99,44 €	114,20 €
PSG3.0-19S	PSG3.0-19SL	19	57	63	14	45	0,171 - 0,069	24,21	18,83	0,913	103,16 €	118,47 €
PSG3.0-20S	PSG3.0-20SL	20	60	66	14	45	0,171 - 0,069	32,22	25,06	0,978	106,57 €	122,39 €
PSG3.0-21S	PSG3.0-21SL	21	63	69	16	55	0,171 - 0,069	33,83	26,32	1,213	110,05 €	126,37 €
PSG3.0-22S	PSG3.0-22SL	22	66	72	16	55	0,171 - 0,069	35,45	27,57	1,285	113,84 €	130,69 €
PSG3.0-23S	PSG3.0-23SL	23	69	75	16	55	0,171 - 0,069	37,06	28,82	1,360	117,47 €	134,87 €
PSG3.0-24S	PSG3.0-24SL	24	72	78	16	55	0,171 - 0,069	38,67	30,08	1,439	120,82 €	138,72 €
PSG3.0-25S	PSG3.0-25SL	25	75	81	16	55	0,171 - 0,069	40,28	31,33	1,521	128,14 €	147,13 €
PSG3.0-26S	PSG3.0-26SL	26	78	84	16	55	0,171 - 0,069	49,28	38,33	1,607	135,50 €	155,59 €
PSG3.0-27S	PSG3.0-27SL	27	81	87	16	55	0,173 - 0,067	51,18	39,81	1,696	138,76 €	159,29 €
PSG3.0-28S	PSG3.0-28SL	28	84	90	16	55	0,173 - 0,067	53,07	41,28	1,789	142,56 €	163,71 €
PSG3.0-29S	PSG3.0-29SL	29	87	93	18	70	0,173 - 0,067	54,97	42,75	2,212	148,43 €	170,41 €
PSG3.0-30S	PSG3.0-30SL	30	90	96	18	70	0,173 - 0,067	62,55	48,65	2,312	153,77 €	176,57 €
PSG3.0-32S	PSG3.0-32SL	32	96	102	18	70	0,173 - 0,067	66,72	51,89	2,520	165,01 €	189,44 €
PSG3.0-35S	PSG3.0-35SL	35	105	111	18	70	0,173 - 0,067	72,98	56,76	2,859	191,12 €	219,43 €
PSG3.0-38S	PSG3.0-38SL	38	114	120	18	70	0,173 - 0,067	79,23	61,62	3,228	205,10 €	235,50 €
PSG3.0-40S	PSG3.0-40SL	40	120	126	18	70	0,173 - 0,067	106,57	82,89	3,491	210,87 €	242,14 €

Dimensions en mm

## Nos autres produits



CDGamme

Ressort de compression  
DIN2095, DIN 2095




BSPT

Bride simple pour  
tige, Rond



PW\_PWG3

Vis sans fin de  
précision, Acier



PTR

Pignon tendeur pour  
chaîne, Pour  
applications  
courantes



RTE

Accouplement  
élastique Rotex®,  
Aluminium



M0

Vis sans fin, Acier non  
trempé



DOMI50

Accessoires de liaison,  
Platine



PSPD40

Poignée souple pour  
tube, PVC noir



E20

Réducteur à renvoi  
d'angle, de 0,60 à  
3,84 Nm



G-ECO2

Engrenage droit acier  
série éco., Acier C45



CHA35

Charnière en façade  
pour profilé  
aluminium, Charnière



T5P\_T10P

Plaque de jonction  
type T, T10

## Produits complémentaires



PSG35

Engrenage droit de  
précision, Inox 303



PSG3

Engrenage droit de  
précision, Acier  
35NCD6 prétraité