

Poignée souple Ø20 pour arbre

New

PSPE20

Pour arbre Ø6 à Ø12


Poignée conique souple à emmancher

- Intérieur lisse borgne
- T° d'utilisation 0°C à +70°C

- Matières:
PVC noir

Montage

- Emmancher en force au maillet, sans collage



REMISES

| | | | | |
|-----------|-----|------|-------------|------|
| Qté | 1+ | 60+ | 100+ | 200+ |
| Rem. Prix | -5% | -10% | Sur demande | |

| Références | ØD | ØD1 | ØT | L | P | Masse (g) | Prix Uni. 1 à 59 |
|--------------|----|-----|----|----|----|-----------|------------------|
| PSPE20-43-6 | 20 | 14 | 6 | 43 | 40 | 11 | 1,78 € |
| PSPE20-43-7 | 20 | 14 | 7 | 43 | 40 | 10 | 1,69 € |
| PSPE20-43-8 | 20 | 14 | 8 | 43 | 40 | 10 | 1,63 € |
| PSPE20-43-10 | 20 | 14 | 10 | 43 | 40 | 9 | 1,57 € |
| PSPE20-43-12 | 20 | 14 | 12 | 43 | 40 | 8 | 1,49 € |

Dimensions en mm

New

Poignée souple Ø22 pour arbre

Pour arbre Ø7 à Ø14


PSPE22

Poignée conique souple à emmancher

- Intérieur lisse borgne
- T° d'utilisation 0°C à +70°C
- Matières:
PVC noir

Montage

- Emmancher en force au maillet, sans collage



REMISES

| | | | | |
|-----------|-----|------|-------------|------|
| Qté | 1+ | 60+ | 100+ | 200+ |
| Rem. Prix | -5% | -10% | Sur demande | |

| Références | ØD | ØD1 | ØT | L | P | Masse (g) | Prix Uni. 1 à 59 |
|--------------|----|-----|----|----|----|-----------|------------------|
| PSPE22-60-7 | 22 | 17 | 7 | 60 | 58 | 24 | 2,82 € |
| PSPE22-60-8 | 22 | 17 | 8 | 60 | 58 | 23 | 2,64 € |
| PSPE22-60-9 | 22 | 17 | 9 | 60 | 58 | 23 | 2,54 € |
| PSPE22-60-10 | 22 | 17 | 10 | 60 | 58 | 22 | 2,47 € |
| PSPE22-60-12 | 22 | 17 | 12 | 60 | 58 | 21 | 2,35 € |
| PSPE22-60-14 | 22 | 17 | 14 | 60 | 58 | 20 | 2,29 € |

Dimensions en mm

Poignée souple pour tube

New Stock

PSPD18

Pour tube Ø12 à Ø22

Poignée souple à emmancher


- Intérieur lisse borgne
- T° d'utilisation 0°C à +70°C
- Matières:
PVC noir

Montage


- Emmancher en force au maillet, sans collage

Avantages

- Poignée ergonomique permettant une excellente préhension



Exemple d'application



REMISES

| | | | | |
|-----------|----|-----|------|-------------|
| Qté | 1+ | 60+ | 100+ | 200+ |
| Rem. Prix | | -5% | -10% | Sur demande |

| Références | L | ØT | ØC | P | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 59 |
|----------------|-----|----|----|-----|-----------|--------|------------------|
| PSPD18-118-12 | 118 | 12 | 28 | 113 | 52 | - | 4,22 € |
| PSPD18-118-14 | 118 | 14 | 28 | 113 | 45 | - | 3,92 € |
| PSPD18-118-16 | 118 | 16 | 28 | 113 | 40 | ✓ | 3,62 € |
| PSPD18-118-18 | 118 | 18 | 28 | 113 | 35 | ✓ | 3,24 € |
| PSPD18-118-20 | 118 | 20 | 28 | 113 | 28 | ✓ | 2,47 € |
| PSPD18-118-21 | 118 | 21 | 28 | 113 | 26 | - | 2,29 € |
| PSPD18-118-22 | 118 | 22 | 28 | 113 | 22 | ✓ | 2,11 € |
| PSPD18-118-22L | 118 | 22 | 28 | 113 | 19 | - | 2,17 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Poignée souple à emmancher



- Intérieur lisse borgne
- T° d'utilisation 0°C à +70°C
- Matières:
PVC noir

Montage

- Emmancher en force au maillet, sans collage

Avantages

- Poignée ergonomique permettant une excellente préhension



Exemple d'application

REMISES

| | | | | |
|-----------|-----|------|-------------|------|
| Qté | 1+ | 60+ | 100+ | 200+ |
| Rem. Prix | -5% | -10% | Sur demande | |

| Références | L | A | B | ØT | P | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 59 |
|---------------|-----|----|----|----|-----|-----------|--------|------------------|
| PSPD40-112-18 | 112 | 26 | 40 | 18 | 106 | 49 | ✓ | 4,69 € |
| PSPD40-112-22 | 112 | 26 | 40 | 22 | 106 | 47 | ✓ | 4,69 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Poignée souple pour tube



PSPT

Pour tube Ø18 à Ø33


- Poignée à collerette pour tube
- Intérieur lisse
- Matière :
PVC noir

Montage


- Emmancher en force au maillet, sans collage

Avantages

- Résistance à l'huile, aux chocs et aux basses températures
- Bonne préhension



Exemple d'application



REMISES

| Qté | 1+ | 60+ | 100+ | 200+ |
|------|------|-----|------|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | -10% | Sur demande |

| Références | Tube ØT | L | ØD | ØD1 | P | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 59 |
|------------|---------|-----|----|-----|-----|-----------|--------|------------------|
| PSPT18-115 | 18-19 | 115 | 31 | 44 | 110 | 62 | ✓ | 3,22 € |
| PSPT20-115 | 20-21 | 115 | 31 | 44 | 110 | 56 | ✓ | 2,84 € |
| PSPT22-115 | 22-23 | 115 | 31 | 44 | 110 | 46 | ✓ | 2,46 € |
| PSPT24-125 | 24-25 | 125 | 36 | 49 | 120 | 72 | ✓ | 3,67 € |
| PSPT26-125 | 26 | 125 | 36 | 49 | 120 | 60 | ✓ | 3,22 € |
| PSPT27-125 | 27-28 | 125 | 36 | 49 | 120 | 50 | ✓ | 3,10 € |
| PSPT29-125 | 29 | 125 | 36 | 49 | 120 | 50 | ✓ | 3,10 € |
| PSPT30-130 | 30 | 130 | 42 | 51 | 125 | 92 | ✓ | 3,67 € |
| PSPT33-130 | 33 | 130 | 42 | 51 | 125 | 74 | ✓ | 3,22 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm