

Poignée souple pour tube



PSPT

Pour tube Ø18 à Ø33


- Poignée à collerette pour tube
- Intérieur lisse
- Matière :
PVC noir

Montage


- Emmancher en force au maillet, sans collage

Avantages

- Résistance à l'huile, aux chocs et aux basses températures
- Bonne préhension



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	60+	100+	200+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Tube ØT	L	ØD	ØD1	P	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 59
PSPT18-115	18-19	115	31	44	110	62	✓	3,15 €
PSPT20-115	20-21	115	31	44	110	56	✓	2,79 €
PSPT22-115	22-23	115	31	44	110	46	✓	2,42 €
PSPT24-125	24-25	125	36	49	120	72	✓	3,60 €
PSPT26-125	26	125	36	49	120	60	✓	3,15 €
PSPT27-125	27-28	125	36	49	120	50	✓	3,03 €
PSPT29-125	29	125	36	49	120	50	✓	3,03 €
PSPT30-130	30	130	42	51	125	92	✓	3,60 €
PSPT33-130	33	130	42	51	125	74	✓	3,15 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Poignée souple Ø20 pour arbre

PSPE20


Pour arbre Ø6 à Ø12

Poignée conique souple à emmancher

- Intérieur lisse borgne
- T° d'utilisation 0°C à +70°C
- Matières:
PVC noir

Montage

- Emmancher en force au maillet, sans collage



REMISES

Qté	1+	60+	100+	200+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	ØT	L	P	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 59
PSPE20-43-6	20	14	6	43	40	11	1,74 €
PSPE20-43-7	20	14	7	43	40	10	1,65 €
PSPE20-43-8	20	14	8	43	40	10	1,59 €
PSPE20-43-10	20	14	10	43	40	9	1,53 €
PSPE20-43-12	20	14	12	43	40	8	1,47 €

Dimensions en mm

Poignée souple Ø22 pour arbre

Pour arbre Ø7 à Ø14


PSPE22

Poignée conique souple à emmancher

- Intérieur lisse borgne
- T° d'utilisation 0°C à +70°C
- Matières:
PVC noir

Montage

- Emmancher en force au maillet, sans collage



REMISES

Qté	1+	60+	100+	200+
Rem. Prix		-5%	-10%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	ØT	L	P	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 59
PSPE22-60-7	22	17	7	60	58	24	2,76 €
PSPE22-60-8	22	17	8	60	58	23	2,58 €
PSPE22-60-9	22	17	9	60	58	23	2,49 €
PSPE22-60-10	22	17	10	60	58	22	2,43 €
PSPE22-60-12	22	17	12	60	58	21	2,31 €
PSPE22-60-14	22	17	14	60	58	20	2,25 €

Dimensions en mm

Poignée souple pour tube

PSPD18

Pour tube Ø12 à Ø22

Poignée souple à emmancher


- Intérieur lisse borgne
- T° d'utilisation 0°C à +70°C
- Matières:
PVC noir

Montage


- Emmancher en force au maillet, sans collage

Avantages

- Poignée ergonomique permettant une excellente préhension



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	60+	100+	200+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	L	ØT	ØC	P	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 59
PSPD18-118-12	118	12	28	113	52	4,14 €
PSPD18-118-14	118	14	28	113	45	3,84 €
PSPD18-118-16	118	16	28	113	40	3,54 €
PSPD18-118-18	118	18	28	113	35	3,18 €
PSPD18-118-20	118	20	28	113	28	2,43 €
PSPD18-118-21	118	21	28	113	26	2,25 €
PSPD18-118-22	118	22	28	113	22	2,07 €
PSPD18-118-22L	118	22	28	113	19	2,13 €

Dimensions en mm

Poignée souple pour tube

Pour tube Ø18 et Ø22

PSPD40

Poignée souple à emmancher



- Intérieur lisse borgne
- T° d'utilisation 0°C à +70°C
- Matières:
PVC noir

Montage

- Emmancher en force au maillet, sans collage

Avantages

- Poignée ergonomique permettant une excellente préhension



Exemple d'application

REMISES

Qté	1+	60+	100+	200+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	L	A	B	ØT	P	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 59
PSPD40-112-18	112	26	40	18	106	49	4,59 €
PSPD40-112-22	112	26	40	22	106	47	4,59 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



DIV

Doigt d'indexage
verrouillable acier,
Verrouillable acier



H1

Engrenage hélicoïdal
axes croisés, Acier
20NCD2



BAG

Bague de blocage
acier, Acier



SVT15

Vérin à vis - Avec vis
en translation, Vis en
translation



ACL-FPA

Accessoires pour
panneau, Raccord
angulaire



BPF

Palier applique tôle à
charge légère, Tôle



HTD8M_20

Poulie dentée de
transmission type
HTD, HTD8 Fonte



AT10-25ECO

Poulie dentée de
positionnement type
AT, Série économique
- AT10 ...



PRF_PL_9090

Plaque de liaison pour
profilé aluminium,
Plaque de liaison -



CHN_CHNSS

Chaîne droite à
maillons longs, Acier
zingué



PT882

Pignon de traction,
Série 882



T5courroie

Courroie fermée type
T, T5 Polyuréthane
armature acier

Produits complémentaires




PSPD18

Poignée souple pour
tube, PVC noir



PSPT

Poignée souple pour
tube, PVC



PSPE22

Poignée souple Ø22
pour arbre, PVC noir



PSPE20

Poignée souple Ø20
pour arbre, PVC noir