

Poignée souple pour tube



PSPT

Pour tube Ø18 à Ø33


- Poignée à collerette pour tube
- Intérieur lisse
- Matière :
PVC noir

Montage


- Emmancher en force au maillet, sans collage

Avantages

- Résistance à l'huile, aux chocs et aux basses températures
- Bonne préhension



Exemple d'application



REMISES

| Qté | 1+ | 60+ | 100+ | 200+ |
|------|------|-----|------|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | -10% | Sur demande |

| Références | Tube ØT | L | ØD | ØD1 | P | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 59 |
|------------|---------|-----|----|-----|-----|-----------|--------|------------------|
| PSPT18-115 | 18-19 | 115 | 31 | 44 | 110 | 62 | ✓ | 3,15 € |
| PSPT20-115 | 20-21 | 115 | 31 | 44 | 110 | 56 | ✓ | 2,79 € |
| PSPT22-115 | 22-23 | 115 | 31 | 44 | 110 | 46 | ✓ | 2,42 € |
| PSPT24-125 | 24-25 | 125 | 36 | 49 | 120 | 72 | ✓ | 3,60 € |
| PSPT26-125 | 26 | 125 | 36 | 49 | 120 | 60 | ✓ | 3,15 € |
| PSPT27-125 | 27-28 | 125 | 36 | 49 | 120 | 50 | ✓ | 3,03 € |
| PSPT29-125 | 29 | 125 | 36 | 49 | 120 | 50 | ✓ | 3,03 € |
| PSPT30-130 | 30 | 130 | 42 | 51 | 125 | 92 | ✓ | 3,60 € |
| PSPT33-130 | 33 | 130 | 42 | 51 | 125 | 74 | ✓ | 3,15 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Poignée souple Ø20 pour arbre

PSPE20

Pour arbre Ø6 à Ø12


Poignée conique souple à emmancher

- Intérieur lisse borgne
- T° d'utilisation 0°C à +70°C

- Matières:
PVC noir

Montage

- Emmancher en force au maillet, sans collage



REMISES

| Qté | 1+ | 60+ | 100+ | 200+ |
|------|------|-----|------|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | -10% | Sur demande |

| Références | ØD | ØD1 | ØT | L | P | Masse (g) | Prix Uni. 1 à 59 |
|--------------|----|-----|----|----|----|-----------|------------------|
| PSPE20-43-6 | 20 | 14 | 6 | 43 | 40 | 11 | 1,74 € |
| PSPE20-43-7 | 20 | 14 | 7 | 43 | 40 | 10 | 1,65 € |
| PSPE20-43-8 | 20 | 14 | 8 | 43 | 40 | 10 | 1,59 € |
| PSPE20-43-10 | 20 | 14 | 10 | 43 | 40 | 9 | 1,53 € |
| PSPE20-43-12 | 20 | 14 | 12 | 43 | 40 | 8 | 1,47 € |

Dimensions en mm

Poignée souple Ø22 pour arbre

Pour arbre Ø7 à Ø14


PSPE22

Poignée conique souple à emmancher

- Intérieur lisse borgne
- T° d'utilisation 0°C à +70°C
- Matières:
PVC noir

Montage

- Emmancher en force au maillet, sans collage



REMISES

| | | | | |
|-----------|----|-----|------|-------------|
| Qté | 1+ | 60+ | 100+ | 200+ |
| Rem. Prix | | -5% | -10% | Sur demande |

| Références | ØD | ØD1 | ØT | L | P | Masse (g) | Prix Uni. 1 à 59 |
|--------------|----|-----|----|----|----|-----------|------------------|
| PSPE22-60-7 | 22 | 17 | 7 | 60 | 58 | 24 | 2,76 € |
| PSPE22-60-8 | 22 | 17 | 8 | 60 | 58 | 23 | 2,58 € |
| PSPE22-60-9 | 22 | 17 | 9 | 60 | 58 | 23 | 2,49 € |
| PSPE22-60-10 | 22 | 17 | 10 | 60 | 58 | 22 | 2,43 € |
| PSPE22-60-12 | 22 | 17 | 12 | 60 | 58 | 21 | 2,31 € |
| PSPE22-60-14 | 22 | 17 | 14 | 60 | 58 | 20 | 2,25 € |

Dimensions en mm

Poignée souple pour tube

PSPD18

Pour tube Ø12 à Ø22

Poignée souple à emmancher


- Intérieur lisse borgne
- T° d'utilisation 0°C à +70°C
- Matières:
PVC noir

Montage


- Emmancher en force au maillet, sans collage

Avantages

- Poignée ergonomique permettant une excellente préhension



Exemple d'application



REMISES

| | | | | |
|-----------|----|-----|------|-------------|
| Qté | 1+ | 60+ | 100+ | 200+ |
| Rem. Prix | | -5% | -10% | Sur demande |

| Références | L | ØT | ØC | P | Masse (g) | Prix Uni. 1 à 59 |
|----------------|-----|----|----|-----|-----------|------------------|
| PSPD18-118-12 | 118 | 12 | 28 | 113 | 52 | 4,14 € |
| PSPD18-118-14 | 118 | 14 | 28 | 113 | 45 | 3,84 € |
| PSPD18-118-16 | 118 | 16 | 28 | 113 | 40 | 3,54 € |
| PSPD18-118-18 | 118 | 18 | 28 | 113 | 35 | 3,18 € |
| PSPD18-118-20 | 118 | 20 | 28 | 113 | 28 | 2,43 € |
| PSPD18-118-21 | 118 | 21 | 28 | 113 | 26 | 2,25 € |
| PSPD18-118-22 | 118 | 22 | 28 | 113 | 22 | 2,07 € |
| PSPD18-118-22L | 118 | 22 | 28 | 113 | 19 | 2,13 € |

Dimensions en mm

Poignée souple pour tube

Pour tube Ø18 et Ø22

PSPD40

Poignée souple à emmancher



- Intérieur lisse borgne
- T° d'utilisation 0°C à +70°C
- Matières:
PVC noir

Montage

- Emmancher en force au maillet, sans collage

Avantages

- Poignée ergonomique permettant une excellente préhension



Exemple d'application

REMISES

| | | | | |
|-----------|-----|------|-------------|------|
| Qté | 1+ | 60+ | 100+ | 200+ |
| Rem. Prix | -5% | -10% | Sur demande | |

| Références | L | A | B | ØT | P | Masse (g) | Prix Uni. 1 à 59 |
|---------------|-----|----|----|----|-----|-----------|------------------|
| PSPD40-112-18 | 112 | 26 | 40 | 18 | 106 | 49 | 4,59 € |
| PSPD40-112-22 | 112 | 26 | 40 | 22 | 106 | 47 | 4,59 € |

Dimensions en mm

Nos autres produits



SLB
Bouton d'indexage,
inox



ZBconique
Engrenage conique
plastique usiné
(delrin), 1:1



AFA
Axe de fixation à
anneau, à anneau



UCP_SS
Palier à chapeau tout
inox, Inox



PLM-20SC
Aimant cylindrique,
Aimant cylindrique




ZG2
Engrenage droit
plastique, Plastique
usiné (delrin)



TB8
Butée à rouleaux
cylindriques, Acier



T5M T10M
Courroie ouverte au
mètre type T, T5
Polyuréthane
armature acier



TCXR
Tendeur de chaînes
automatique, Avec
pignon inox



RPCtc
Roulette pivotante à
trou central, Acier -
Polyamide - à double



SUPss
Moyeu de serrage
autocentrant inox,
Sans contre-écrou



DPAK_DKON
Butée élastique, Acier

Produits complémentaires



PSPD18
Poignée souple pour
tube, PVC noir



PSPT
Poignée souple pour
tube, PVC



PSPD40
Poignée souple pour
tube, PVC noir



PSPPE22
Poignée souple Ø22
pour arbre, PVC noir