

# Poignée souple Ø20 pour arbre

New

## PSPE20

### Pour arbre Ø6 à Ø12


#### Poignée conique souple à emmancher

- Intérieur lisse borgne
- T° d'utilisation 0°C à +70°C

- Matières:  
PVC noir

#### Montage

- Emmancher en force au maillet, sans collage



#### REMISES

Qté	1+	60+	100+	200+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	ØD	ØD1	ØT	L	P	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 59
PSPE20-43-6	20	14	6	43	40	11	1,78 €
PSPE20-43-7	20	14	7	43	40	10	1,69 €
PSPE20-43-8	20	14	8	43	40	10	1,63 €
PSPE20-43-10	20	14	10	43	40	9	1,57 €
PSPE20-43-12	20	14	12	43	40	8	1,49 €

Dimensions en mm

**New**

# Poignée souple Ø22 pour arbre

## Pour arbre Ø7 à Ø14


## PSPE22

### Poignée conique souple à emmancher

- Intérieur lisse borgne
- T° d'utilisation 0°C à +70°C
- Matières:  
PVC noir

### Montage

- Emmancher en force au maillet, sans collage



### REMISES

Qté	1+	60+	100+	200+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	ØD	ØD1	ØT	L	P	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 59
PSPE22-60-7	22	17	7	60	58	24	2,82 €
PSPE22-60-8	22	17	8	60	58	23	2,64 €
PSPE22-60-9	22	17	9	60	58	23	2,54 €
PSPE22-60-10	22	17	10	60	58	22	2,47 €
PSPE22-60-12	22	17	12	60	58	21	2,35 €
PSPE22-60-14	22	17	14	60	58	20	2,29 €

Dimensions en mm

# Poignée souple pour tube

New Stock

## PSPD18

## Pour tube Ø12 à Ø22

### Poignée souple à emmancher


- Intérieur lisse borgne
- T° d'utilisation 0°C à +70°C
- Matières:  
PVC noir

### Montage


- Emmancher en force au maillet, sans collage

### Avantages

- Poignée ergonomique permettant une excellente préhension



Exemple d'application



### REMISES

Qté	1+	60+	100+	200+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	L	ØT	ØC	P	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 59
PSPD18-118-12	118	12	28	113	52	-	4,22 €
PSPD18-118-14	118	14	28	113	45	-	3,92 €
PSPD18-118-16	118	16	28	113	40	✓	3,62 €
PSPD18-118-18	118	18	28	113	35	✓	3,24 €
PSPD18-118-20	118	20	28	113	28	✓	2,47 €
PSPD18-118-21	118	21	28	113	26	-	2,29 €
PSPD18-118-22	118	22	28	113	22	✓	2,11 €
PSPD18-118-22L	118	22	28	113	19	-	2,17 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Poignée souple à emmancher



- Intérieur lisse borgne
- T° d'utilisation 0°C à +70°C
- Matières:  
PVC noir

## Montage

- Emmancher en force au maillet, sans collage

## Avantages

- Poignée ergonomique permettant une excellente préhension



Exemple d'application

## REMISES

Qté	1+	60+	100+	200+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	L	A	B	ØT	P	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 59
PSPD40-112-18	112	26	40	18	106	49	✓	4,69 €
PSPD40-112-22	112	26	40	22	106	47	✓	4,69 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Poignée souple pour tube



## PSPT

## Pour tube Ø18 à Ø33


- Poignée à collerette pour tube
- Intérieur lisse
- Matière :  
PVC noir

### Montage


- Emmancher en force au maillet, sans collage

### Avantages

- Résistance à l'huile, aux chocs et aux basses températures
- Bonne préhension



Exemple d'application



### REMISES

Qté	1+	60+	100+	200+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Tube ØT	L	ØD	ØD1	P	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 59
PSPT18-115	18-19	115	31	44	110	62	✓	3,22 €
PSPT20-115	20-21	115	31	44	110	56	✓	2,84 €
PSPT22-115	22-23	115	31	44	110	46	✓	2,46 €
PSPT24-125	24-25	125	36	49	120	72	✓	3,67 €
PSPT26-125	26	125	36	49	120	60	✓	3,22 €
PSPT27-125	27-28	125	36	49	120	50	✓	3,10 €
PSPT29-125	29	125	36	49	120	50	✓	3,10 €
PSPT30-130	30	130	42	51	125	92	✓	3,67 €
PSPT33-130	33	130	42	51	125	74	✓	3,22 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm