



Pignon de traction pour chaîne à palettes

Pour chaînes séries 821 et 805

PT821

- À utiliser avec les chaînes CAP821 et CAP805
- Alésage avec rainure de clavette normalisée
- Matières :
 - Polyamide renforcé
 - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique


Avantage

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PT821-25-30	25	153	153,2	30	0,9	70,13 €
PT821-25-35	25	153	153,2	35	0,9	70,13 €
PT821-25-40	25	153	153,2	40	0,9	70,13 €
PT821-25-45	25	153	153,2	45	0,9	70,13 €


Nos autres produits



PRF CHA D
Charnière et articulation, Charnière dégonflable



PO
Poignée de manutention multi-secteurs, Insert borgne taraudé



RPP
Plaque de jonction type RPP, RPP8



CHAR16046
Charnière à ressort, à visser



Q4
Roulement à double rangée de billes à contact radial, A contact r...



PR105
Pied à rotule Ø103, Ø 103



BAN
Bride angulaire pour ventouse, Standard



CHAE6555
Charnière en façade esthétique, Aluminium



EZY
Butée élastique cylindrique, Acier



RTE
Accouplement élastique Rotex®, fonte



PLB
Entretoise cylindrique, Laiton



TCL-ECL
Ecrrou de réglage, Ecrrou de réglage

Produits complémentaires



CAP821
Chaîne à palette droite, Large série 821



CAP805
Chaîne à palette droite, Large série 805