



Pignon de traction pour chaîne à palettes

Pour chaînes séries 821 et 805

PT821

- À utiliser avec les chaînes CAP821 et CAP805
- Alésage avec rainure de clavette normalisée
- Matières :
 - Polyamide renforcé
 - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique


Avantage

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PT821-25-30	25	153	153,2	30	0,9	70,13 €
PT821-25-35	25	153	153,2	35	0,9	70,13 €
PT821-25-40	25	153	153,2	40	0,9	70,13 €
PT821-25-45	25	153	153,2	45	0,9	70,13 €

Nos autres produits



GAL_20

Galet pour convoyeur,
Polyéthylène
autolubrifié



RURt

Roulette pivotante à
trou central,
Polyuréthane - jante
aluminium ...



DP

Goupille pleine,
standard ISO 2338



GP

Grenouillère ressort à
bielles, Avec porte-
catenas



PTRSS

Pignon tendeur pour
chaîne, Pour milieux
agressifs



EHD08-9

Réducteur coaxial, de
35 à 50 Nm



OPFL_OPPM

Accessoire pour
indicateurs OP, Bride
de blocage



CHA138

Charnière à visser
avec insert taraudé,
138 degrés



DB

Engrenage conique
acier, 2:1



gt64

Grenouillère
tournante, Application
courante



RIMple

Roulette
d'immobilisation, à
platine



HS

Entretoise
hexagonale, Inox 303

Produits complémentaires



CAP821

Chaîne à palette
droite, Large série
821



CAP805

Chaîne à palette
droite, Large série
805