
Pignon de traction pour chaîne à palettes

Pour chaînes séries 821 et 805 — PT821

- ***À utiliser avec les chaînes CAP821 et CAP805***
- *Alésage avec rainure de clavette normalisée*
- *Matières :*
  Polyamide renforcé
  Visserie inox
- *T° d'utilisation : -10°C à +120°C*
- *Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique*




Avantage

- *Montage facile grâce aux demi-coques*

Facile à monter



Montage en demi-coques



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PT821-25-30	25	153	153,2	30	0,9	70,13 €
PT821-25-35	25	153	153,2	35	0,9	70,13 €
PT821-25-40	25	153	153,2	40	0,9	70,13 €
PT821-25-45	25	153	153,2	45	0,9	70,13 €

Nos autres produits




Clinquant en rouleau largeur 12,7mm, Clinquant en rouleau



Coffret de collier de serrage, Coffret colliers inox



Rondelle à portée sphérique DIN6319, concave




Bride avec roulement, Montage avec circlips



Petit volant femelle à 3 lobes, Polyamide - Laiton




Courroie fermée type T, T10 Polyuréthane armature acier



Manchon pour câble d'accastillage, Pour sertir un câble acier



Engrenage interne, Plastique usiné (delrin)



Crémaillère section carrée, Inox



Verrou quart de tour pour agroalimentaire, Clé inox



Broche à billes compacte inox 630, Inox trempé



Volant plein sans poignée , Polyamide

Produits complémentaires



Chaîne à palette droite, Large série 821



Chaîne à palette droite, Large série 805