



# Pignon de traction pour chaîne à palettes

## Pour chaînes séries 821 et 805

## PT821

- À utiliser avec les chaînes CAP821 et CAP805
- Alésage avec rainure de clavette normalisée
- Matières :
  - Polyamide renforcé
  - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique


### Avantage

- Montage facile grâce aux demi-coques

**Facile à monter**



Montage en demi-coques



### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PT821-25-30	25	153	153,2	30	0,9	70,13 €
PT821-25-35	25	153	153,2	35	0,9	70,13 €
PT821-25-40	25	153	153,2	40	0,9	70,13 €
PT821-25-45	25	153	153,2	45	0,9	70,13 €

## Nos autres produits



GLP

Petit volant à 6 lobes fileté, Technopolymère - Inox



RJA00\_28

Joint d'étanchéité linéaire, A clipser



MDB\_MTB

Engrenage conique plastique moulé (nylon), 3:1



PRF\_GAL

Galet pour profilé aluminium, Galet creux Ø12



G4

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



PSG2

Engrenage droit de précision, Acier 20NCD2 cémenté trempé




VTH

Vis à tête hexagonale, Acier classe 8.8




CLSCLP\_SS

Chape série courte inox, Courte inox



ACLBTS

S



PRES7HR

Presse manuelle d'établi, Pression jusqu'à 700kg



EKN

Accouplement miniature soufflet Gerwah®, de 0,5 à



PR40

Pied à rotule Ø40, Ø 40

## Produits complémentaires



CAP821

Chaîne à palette droite, Large série 821



CAP805

Chaîne à palette droite, Large série 805