



Pignon de traction pour chaîne à palettes

Pour chaînes séries 821 et 805

PT821

- À utiliser avec les chaînes CAP821 et CAP805
- Alésage avec rainure de clavette normalisée
- Matières :
 - Polyamide renforcé
 - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique


Avantage

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PT821-25-30	25	153	153,2	30	0,9	70,13 €
PT821-25-35	25	153	153,2	35	0,9	70,13 €
PT821-25-40	25	153	153,2	40	0,9	70,13 €
PT821-25-45	25	153	153,2	45	0,9	70,13 €

Nos autres produits



Q6
Roulement à billes à contact radial, Acier



VTLB
Volant à main à 3 lobes, Thermoplastique / Insert laiton ou inox



PRF_PSA
Arbre pour guidage linéaire, Arbre pour guidage



DCA
Ventouse 1,5 soufflets, nitrile



ADL_M
Anneau de levage mâle DIN580, Acier



CPAS
Compas avec cran de sécurité, Ouverture vers le haut



SLBW
Bouton d'indexage à souder, Acier à souder



SER69K-CLE
Verrou quart de tour pour agroalimentaire, Clé inox



GP75
Grenouillère ressort à bielles, Standard (GP75)



M2
Couple roue et vis sans fin, Acier non trempé



DOMI120
Chariot de réglage Domino 120, Chariot DOMILINE 120 avec compteur e...



ETP
Poignée modulable pour profilé aluminium, Poignée modulable

Produits complémentaires



CAP821
Chaîne à palette droite, Large série 821



CAP805
Chaîne à palette droite, Large série 805