


- À utiliser avec les chaînes CAP821 et CAP805
- Alésage avec rainure de clavette normalisée
- Matières :

Polyamide renforcé

Visserie inox

- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage :
 voir fiche technique

Avantage
- Montage facile grâce aux demi-coques
Facile à monter

Montage en demi-coques

REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PT821-25-30	25	153	153,2	30	0,9	70,13 €
PT821-25-35	25	153	153,2	35	0,9	70,13 €
PT821-25-40	25	153	153,2	40	0,9	70,13 €
PT821-25-45	25	153	153,2	45	0,9	70,13 €

Nos autres produits



CLG1

Engrenage droit
plastique moulé,
Plastique moulé
(nylon)



DCG

Ventouse 2,5
soufflets, nitrile



AZY

Amortisseur élastique
cylindrique, Acier



T25-6ECO

Poulie dentée de
positionnement type
T, Série économique -
T2,5 a...



ERT

Ecrou plaquette, Pour
rainure en T



LVT

Mini vérin motorisé
2A, 2 ampères



SSB

Engrenage conique
inox, 1:1



PTA80

Pied articulé à
embase tôle Ø80,
jusqu'à 10000N



CLSCLP

Chape série courte,
Courte acier



Q4

Roulement à double
rangée de billes à
contact radial, A
contact r...



SBF

Palier applique
étanche agro-
alimentaire, ouvert



ACLBDB

Système de fermeture
pour profilé
aluminium, Butée à
double bille

Produits complémentaires



CAP821

Chaîne à palette
droite, Large série
821



CAP805

Chaîne à palette
droite, Large série
805