



Pignon de traction pour chaîne à palettes

Pour chaînes séries 821 et 805

PT821

- À utiliser avec les chaînes CAP821 et CAP805
- Alésage avec rainure de clavette normalisée
- Matières :
 - Polyamide renforcé
 - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique


Avantage

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PT821-25-30	25	153	153,2	30	0,9	70,13 €
PT821-25-35	25	153	153,2	35	0,9	70,13 €
PT821-25-40	25	153	153,2	40	0,9	70,13 €
PT821-25-45	25	153	153,2	45	0,9	70,13 €

Nos autres produits




GE1006

Grenouillère élastique à anneau, Pour accrochage en gorge



BLH70

Renvoi d'angle, de 26 à 128 Nm



RPPM

Courroie ouverte au mètre type RPP, RPP8 Polyuréthane armature acier



DOMI30

Kit de raccordement, Kit de raccordement XZ



BABPass

Broche à billes inox trempé à anneau, Avec poignée anneau



CT

Cardan télescopique, Sollicitation normale



TB8

Butée à rouleaux cylindriques, Acier



OP3_14_06

Douille de réduction pour indicateur OP, Douille de réduction



PTRSS

Pignon tendeur pour chaîne, Pour milieux agressifs




UCF_PBT

Palier applique polymère inox, Polymère et inox



T25-BAR

Barreau denté type T, T2,5



PF20NM

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 5 Nm

Produits complémentaires



CAP821

Chaîne à palette droite, Large série 821



CAP805

Chaîne à palette droite, Large série 805