



Pignon de traction pour chaîne à palettes

Pour chaînes séries 821 et 805

PT821

- À utiliser avec les chaînes CAP821 et CAP805
- Alésage avec rainure de clavette normalisée
- Matières :
 - Polyamide renforcé
 - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique


Avantage

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PT821-25-30	25	153	153,2	30	0,9	70,13 €
PT821-25-35	25	153	153,2	35	0,9	70,13 €
PT821-25-40	25	153	153,2	40	0,9	70,13 €
PT821-25-45	25	153	153,2	45	0,9	70,13 €

Nos autres produits



GAC
Grenouillère rigide à serrure, Verrouillable




MHWC
Accouplement flexible à disque doubles, Disque double



CHB
Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 73 Nm



PTA100
Pied articulé à embase tôle Ø100, jusqu'à 15000N



RPP
Plaque de jonction type RPP, RPP14



ESCON
Variateur de vitesse 5A, 5 A



PW_PWG05
Roue de précision, Bronze



EX
Arbre inox, Arbre simple pour réducteurs E




BOX-TOR-G
Coffret de joints toriques en nitrile, 3,00 x 1,50mm à



PGT
Profil pour coulissement de panneaux, Profil pour



RBNpl
Roulette pivotante à platine, Acier - Caoutchouc



BFM2
Ecoure épaulé bronze, 2 filets bronze

Produits complémentaires



CAP821
Chaîne à palette droite, Large série 821



CAP805
Chaîne à palette droite, Large série 805