



Pignon de traction pour chaîne à palettes

Pour chaînes séries 821 et 805

PT821

- À utiliser avec les chaînes CAP821 et CAP805
- Alésage avec rainure de clavette normalisée
- Matières :
 - Polyamide renforcé
 - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique


Avantage

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques



REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 5+ | 10+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | Nb de dents | ØDE | ØDP | Alésage ØA | Masse (kg) | Prix Uni. 1 à 4 |
|-------------|-------------|-----|-------|------------|------------|-----------------|
| PT821-25-30 | 25 | 153 | 153,2 | 30 | 0,9 | 70,13 € |
| PT821-25-35 | 25 | 153 | 153,2 | 35 | 0,9 | 70,13 € |
| PT821-25-40 | 25 | 153 | 153,2 | 40 | 0,9 | 70,13 € |
| PT821-25-45 | 25 | 153 | 153,2 | 45 | 0,9 | 70,13 € |

Nos autres produits




PCP

Structure porte-cellule
plastique, Pré-
assemblée




MHQMEP

Manivelle à poignée
tournante fixe,
Alésage carré



G1

Engrenage droit acier,
Acier 20NCD2



VAB

Vis à billes au mètre,
Vis à billes roulée, au
mètre



BWU

Glissière compacte de
précision, de 1510 à
10500 N



ZHBRA

Engrenage conique
plastique, 1,25:1 2:1
3:1



BPHF

Bille porteuse à
encastrer, Forte




TFR

Tendeur fixe rigide,
Fixe



PW_PWG1

Roue de précision,
Bronze



M1

Couple roue et vis
sans fin, Plastique
usiné (delrin)



LRR

Gâche pour loquet à
ressort, Gâche



TCC

Tendeur à 2 crochets,
Acier

Produits complémentaires



CAP821

Chaîne à palette
droite, Large série
821



CAP805

Chaîne à palette
droite, Large série
805