



# Pignon de traction pour chaîne à palettes

## Pour chaînes séries 821 et 805

## PT821

- À utiliser avec les chaînes CAP821 et CAP805
- Alésage avec rainure de clavette normalisée
- Matières :
  - Polyamide renforcé
  - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique


### Avantage

- Montage facile grâce aux demi-coques

**Facile à monter**



Montage en demi-coques



### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	


Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PT821-25-30	25	153	153,2	30	0,9	70,13 €
PT821-25-35	25	153	153,2	35	0,9	70,13 €
PT821-25-40	25	153	153,2	40	0,9	70,13 €
PT821-25-45	25	153	153,2	45	0,9	70,13 €

## Nos autres produits



T10\_21N1F

Poulie dentée de positionnement type T, Série économique - T10 pl...




G1

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



BH02

Bride avec roulement, Montage avec circlips



B

Engrenage conique acier, 1:1



BHEX

Bouchon hexagonal, Technopolymère noir



CABma

Manchon pour câble d'accastillage, Pour sertir un câble acier



AT5courroie

Courroie de positionnement type AT, AT5 Polyuréthane armature acier



PCS37SS

Pignon à chaîne inox, 9,525mm (DIN 06B-1)



PSG25

Engrenage droit de précision, Acier 35NCD6 prétraité



BEK

Bloc palier pour vis à billes miniature, Bloc palier



FF20

Réducteur à arbres parallèles, de 5,80 à 23 Nm



LACM\_SS

Levier à came inox, Femelle

## Produits complémentaires



CAP821

Chaîne à palette droite, Large série 821



CAP805

Chaîne à palette droite, Large série 805