

Pignon de traction pour chaîne à palettes

PT882

Pour chaîne série 882 TAB

- À utiliser avec les chaînes CAP882T
- Alésage avec rainure de clavette normalisée
- Matières :
 - Polyamide renforcé
 - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique


Avantage

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PT882-12-25	12	148,5	147,2	25	0,38	29,37 €
PT882-12-30	12	148,5	147,2	30	0,38	29,37 €
PT882-12-35	12	148,5	147,2	35	0,38	29,37 €
PT882-12-40	12	148,5	147,2	40	0,38	29,37 €
PT882-12-45	12	148,5	147,2	45	0,38	29,37 €

Nos autres produits



CHCSS

Vis à tête creuse, Inox A2



CNA-CNG

Platine en équerre, Platine en équerre pour chape



TCL-ECL

Ecrou de réglage, Ecrou de réglage



FR

Filets rapportés acier, Acier



EIM

Etrier inox, Inox



AT10courroie

Courroie de positionnement type AT, AT10 Polyuréthane



PRF-SCL

Serrure pour profilé aluminium, Serrure pour porte coulissante



ACLRP

Roue pour profilé aluminium, Roulette avec roulement à billes



CHA1056_U4

Charnière en façade, Section 40X40



COA-COG

Platine en applique, Platine en applique pour rotule



PENC

Poignée encastrable à clipser, A clipser



DILC

Doigt d'indexage à levier, à levier

Produits complémentaires