

Pignon de traction pour chaîne à palettes

PT882

Pour chaîne série 882 TAB

- À utiliser avec les chaînes CAP882T
- Alésage avec rainure de clavette normalisée
- Matières :
 - Polyamide renforcé
 - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique


Avantage

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PT882-12-25	12	148,5	147,2	25	0,38	29,37 €
PT882-12-30	12	148,5	147,2	30	0,38	29,37 €
PT882-12-35	12	148,5	147,2	35	0,38	29,37 €
PT882-12-40	12	148,5	147,2	40	0,38	29,37 €
PT882-12-45	12	148,5	147,2	45	0,38	29,37 €


Nos autres produits




PTKss
Pied articulé oscillant
agroalimentaire, Inox
- norme 3A



DOMI80
Chariot de réglage
Domino 80, Chariot
DOMILINE 80



RPPM
Courroie ouverte au
mètre type RPP, RPP8
Polyuréthane
armature acier



T0
Ressort de torsion,
Inox



CMAss
Chape à œil, Inox



GMK17_RG
Raccord pour profil de
guidage, Eclisse
conique



MFB_MHB
Engrenage conique
plastique moulé
(nylon), 4:1



CQA30
Accessoire pour
chariot de réglage, 30



RAGFLOWsupport
Support pour rampe à
galets Floway2®,
Support pour rampe à



NCT
Noix de connexion, A
angle fixe



MCLred
Manchon réducteur
femelle/femelle,
Cylindrique - acier



CHAR5050_Z
Charnière à ressort, à
visser

Produits complémentaires