
Pignon de traction pour chaîne à palettes Pla

PT882 Pour chaîne série 882 TAB

- ***À utiliser avec les chaînes CAP882T***
- *Alésage avec rainure de clavette normalisée*
- *Matières :*
  Polyamide renforcé
  Visserie inox
- *T° d'utilisation : -10°C à +120°C*
- *Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique*




Avantage

- *Montage facile grâce aux demi-coques*

Facile à monter



Montage en demi-coques



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PT882-12-25	12	148,5	147,2	25	0,38	29,37 €
PT882-12-30	12	148,5	147,2	30	0,38	29,37 €
PT882-12-35	12	148,5	147,2	35	0,38	29,37 €
PT882-12-40	12	148,5	147,2	40	0,38	29,37 €
PT882-12-45	12	148,5	147,2	45	0,38	29,37 €

Nos autres produits



OP3_14_06

Douille de réduction pour indicateur OP, Douille de réduction



PHG05

Engrenage hélicoïdal axes parallèles de précision, Acier 20NCD2 ...



LVT

Mini vérin motorisé 2A, 2 ampères



PAMF100EB

Pied articulé à embase tôle à fixer Ø100, Pied articulé



SH0

Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Acier 20NCD2




NPTF30

Noix porte tube, Fixe Ø14 à Ø20



SCA

Serre-câble plat, Acier



PRF_TOOL

Clés de montage pour profilé aluminium, Clef de montage



T5-BAR

Barreau denté à recouper par vos soins, T5



PSG15

Engrenage droit de précision, Acier 35NCD6 prétraité



RFK38C

Réducteur hypoïde inox, jusqu'à 200Nm



SSDB

Engrenage conique inox, 2:1

Produits complémentaires