

PT882

Pour chaîne série 882 TAB

- À utiliser avec les chaînes CAP882T
- Alésage avec rainure de clavette normalisée
- Matières :
 - Polyamide renforcé
 - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique


Avantage

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PT882-12-25	12	148,5	147,2	25	0,38	29,37 €
PT882-12-30	12	148,5	147,2	30	0,38	29,37 €
PT882-12-35	12	148,5	147,2	35	0,38	29,37 €
PT882-12-40	12	148,5	147,2	40	0,38	29,37 €
PT882-12-45	12	148,5	147,2	45	0,38	29,37 €

Nos autres produits



PCM

Poignée cylindrique fixe, Poignée non tournante



GLB

Petit volant à 6 lobes taraudé, Technopolymère - Inox



SCE

Serre-câble à étrier, Acier




CHM40

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 57 Nm



EBC

Ecrou borgne compact Hygienic Design®, Compact



TBL

Mini-table à vis métrique, 1kg



ACM_AZ

Crochet pour attache-capot manuelle, Crochet



gt64r

Grenouillère tournante à ressort, Tolérances de montage accrue



PTRSS

Pignon tendeur pour chaîne, Pour milieux agressifs



CQA20

Chariot de réglage miniature, 20



ALIDRP240

Alimentation 24V DC, 10 A



SBF

Palier applique étanche agro-alimentaire, fermé

Produits complémentaires