

PT882

Pour chaîne série 882 TAB

- À utiliser avec les chaînes CAP882T
- Alésage avec rainure de clavette normalisée
- Matières :
Polyamide renforcé
Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage :
voir fiche technique


Avantage

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PT882-12-25	12	148,5	147,2	25	0,38	29,37 €
PT882-12-30	12	148,5	147,2	30	0,38	29,37 €
PT882-12-35	12	148,5	147,2	35	0,38	29,37 €
PT882-12-40	12	148,5	147,2	40	0,38	29,37 €
PT882-12-45	12	148,5	147,2	45	0,38	29,37 €

Nos autres produits



BFD

Broche de fixation
pour douille, +180°C



DOMI80

Chariot de réglage
Domino 80, Chariot
DOMILINE 80




HTD8M_30

Poulie dentée de
transmission type
HTD, HTD8 Fonte



PITAss

Doigt d'indexage,
avec poignée en T



RPP14

Courroie pour
transmission RPP,
RPP14



VRSSss

Anneau de levage
orientable mâle inox,
Orientable mâle inox



gt64

Grenouillère
tournante, Application
courante



CLG1

Engrenage droit
plastique moulé,
Plastique moulé
(nylon)



PRS100

Pied massif à rotule
inox Ø100, Ø 100



TIFss

Bout fileté DIN976A,
Inox



GE

Grenouillère élastique
à anneau, Miniature



T2,5-BAR

Barreau denté type T,
T2,5

Produits complémentaires