

# Pignon de traction pour chaîne à palettes Pla



## PT882

## Pour chaîne série 882 TAB

### - À utiliser avec les chaînes CAP882T

- Alésage avec rainure de clavette normalisée

### - Matières :

Polyamide renforcé

Visserie inox

- T° d'utilisation : -10°C à +120°C

- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique


### Avantage

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques



### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni.
PT882-12-25	12	148,5	147,2	25	0,38	29,37 €
PT882-12-30	12	148,5	147,2	30	0,38	29,37 €
PT882-12-35	12	148,5	147,2	35	0,38	29,37 €
PT882-12-40	12	148,5	147,2	40	0,38	29,37 €
PT882-12-45	12	148,5	147,2	45	0,38	29,37 €

## Nos autres produits



STU



SLB



DER63



HWHT

Douille à billes  
linéaire et rotative,  
Acier

Bouton d'indexage,  
acier classe 5.8

Moteur AC  
asynchrone triphasé  
inox, 0,18kW

Rail de guidage seul,  
Rail




NPTR

Noix renvoi d'angle,  
Réglable



HBM

Douille de réglage  
seule, Douille de  
réglage



SCH

Sauterelle à crochet  
horizontal, A crochet  
horizontal - acier



CHA38\_SS

Charnière en façade à  
visser, En façade



PITAss

Doigt d'indexage,  
avec poignée en T



HAS

Axe épaulé à tête  
plate fendue DIN923,  
Axe épaulé à tête



ESCON

Accessoires pour  
variateur de vitesse  
5A, Kit 4 cables



PITAss

Doigt d'indexage,  
avec poignée en T

## Produits complémentaires