

PT882

Pour chaîne série 882 TAB

- À utiliser avec les chaînes CAP882T
- Alésage avec rainure de clavette normalisée
- Matières :
Polyamide renforcé
Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage :
voir fiche technique


Avantage

- Montage facile grâce aux demi-coques

Facile à monter



Montage en demi-coques




REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PT882-12-25	12	148,5	147,2	25	0,38	29,37 €
PT882-12-30	12	148,5	147,2	30	0,38	29,37 €
PT882-12-35	12	148,5	147,2	35	0,38	29,37 €
PT882-12-40	12	148,5	147,2	40	0,38	29,37 €
PT882-12-45	12	148,5	147,2	45	0,38	29,37 €

Nos autres produits



BOX-TOR-TOOL

Coffret d'outillages pour joints, Outils de démontage



SBS_L

Maillon raccord pour chaîne simple, Inox



DFG

Ventouse plate, nitrile



GLP

Petit volant à 6 lobes fileté, Technopolymère - Acier



BOXsap

Coffret de goupilles élastiques ISO8752, Coffret - élastique fendu...



VPPTss

Volant plein inox avec poignée tournante, Inox 304



AZY

Amortisseur élastique cylindrique, Acier



IBJss

Embout à rotule à 180° inox, Inox



UTKpwc

Chariot à 3 roues Utilitrack®, Roue en V à bandage polymère



SMS

Engrenage spiro-conique, 1:1



BIM

Bouton d'indexage miniature, miniature



PRF_BP

Butée de porte pour profilé aluminium, Butée pour porte à battant

Produits complémentaires